

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] - FM Comfort OP-Maske



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

OP-Maske aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.

Sterilisierbar mit Ethylenoxid, Strahlen oder -A 121°C.

Surgical face mask made of 3-layer non-woven fabric with elastic band for fixation behind the ears. With adjustable nose bridge for anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glass fibre-free and latex-free. Sterilisable: ethylene oxide, rays or -A 121 °C.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in der Medizin und der Lebensmittelindustrie.

Suitable for use in the medicine and food industry.

Ausführungen:

Sizes:

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
		grün / green	● 50 Stk./ pcs.	75513	4046153026920	05014142	20
OP-Maske mit Gummiband / with elastic	Einheits- größe/ standard size	blau / blue	● 50 Stk./ pcs.	75503	4046153026722	02208101	20
		gelb / yellow	● 50 Stk./ pcs.	75517	4046153026982	05467553	20
		rosa / pink	● 50 Stk./ pcs.	75514	4046153026944	05467576	20
		weiß / white	● 50 Stk./ pcs.	75512	4046153026906	05467582	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG; EN 14683 (Typ Klasse II)

MPG, Directive 93/42/EWG; EN 14683 (Type class II)

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen /
CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Filtrationsleistung: > 98% / Filtration efficiency: > 98%

Getestet durch Nelson Laboratories: 99,3 % / Tested by Nelson Laboratories: 99,3 %

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 20 g/m²)

Front: 100% glass-fibre free non-woven (approx. 20 g/m²)

Innen: Glasfaserfreies Filtermedium (ca. 20 g/m²)

Inside: glass-fibre free filtermedium (approx. 20 g/m²)

Rückseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 16 g/m²)

Back: 100% glass-fibre free non-woven (approx. 16 g/m²)

Nasenbügel: Flexibler Aluminiumdraht, mit Kunststoff ummantelt

Nose-bridge: Flexible aluminium wire, covered with plastic.

Gummiband: Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm)

Elastic: Cotton; Elastane (length approx. 16,5 cm)

Abmessungen:

Measurements:

Maske: Länge: 175 ± 2mm; Breite: 95 ± 2mm

Mask: Length: 175 ± 2mm; Width: 95 ± 2mm

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de