

Einzel-Lichtleiter Ø2,5 mm


Single light pipe Ø2,5 mm

PGN25Lxxx

PGN25Lxxx

Einzel-Lichtleiter mit Leuchtkopf in Kugelform.
Lichtleiterkopf mit erodierter Struktur.

*Single light pipe with spherical shape head.
Light pipe head with eroded structure.*



Spezifikation

Specification

Einbaubohrung: Ø 2,6 -0,05 mm
Maß x: min. 1,8 mm / max. 40,0 mm
Lichtleiter-Werkstoff: Plexiglas (PMMA)

*Mounting hole: Ø 2,6 -0,05 mm
Dimension x: min. 1.8 mm / max. 40.0 mm
Light pipe material: Plexiglas (PMMA)*

Materialien

Material

Teil	Material	Part	Material
Lichtleiter	Plexiglas (PMMA)	Light pipe	Acrylic glass (PMMA)

Betriebstemperatur -40°C/+85°C
Lagertemperatur -40°C/+85°C

Operation Temperature -40°C/+85°C
Storage Temperature -40°C/+85°C

Optionen

Options

● Material UL 94-V0 auf Anfrage	● Material UL 94-V0 up on request
---------------------------------	-----------------------------------

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
Spannung Voltage	Farbe Color	Info			
PGN25L018		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x1,8 mm PMMA 1,8 mm	Light pipe Ø2,5x1,8 mm PMMA		
PGN25L025		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x2,5 mm PMMA 2,5 mm	Light pipe Ø2,5x2,5 mm PMMA		
PGN25L038		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x3,8 mm PMMA 3,8 mm	Light pipe Ø2,5x3,8 mm PMMA		
PGN25L045		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x4,5 mm PMMA 4,5 mm	Light pipe Ø2,5x4,5 mm PMMA		

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
PGN25L050		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x5,0 mm PMMA 5,0 mm	Light pipe Ø2,5x5,0 mm PMMA		
PGN25L056		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x5,6 mm PMMA 5,6 mm	Light pipe Ø2,5x5,6 mm PMMA		
PGN25L060		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x6,0 mm PMMA 6,0 mm	Light pipe Ø2,5x6,0 mm PMMA		
PGN25L068		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x6,8 mm PMMA 6,8 mm	Light pipe Ø2,5x6,8 mm PMMA		
PGN25L072		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x7,2 mm PMMA 7,2 mm	Light pipe Ø2,5x7,2 mm PMMA		
PGN25L078		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x7,8 mm PMMA 7,8 mm	Light pipe Ø2,5x7,8 mm PMMA		
PGN25L085		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x8,5 mm PMMA 8,5 mm	Light pipe Ø2,5x8,5 mm PMMA		
PGN25L093		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x9,3 mm PMMA 9,3 mm	Light pipe Ø2,5x9,3 mm PMMA		
PGN25L107		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x10,7 mm PMMA 10,7 mm	Light pipe Ø2,5x10,7 mm PMMA		
PGN25L110		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x11,0 mm PMMA 11,0 mm	Light pipe Ø2,5x11,0 mm PMMA		
PGN25L116		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x11,6 mm PMMA 11,6 mm	Light pipe Ø2,5x11,6 mm PMMA		
PGN25L130		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x13,0 mm PMMA 13,0 mm	Light pipe Ø2,5x13,0 mm PMMA		
PGN25L143		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x14,3 mm PMMA 14,3 mm	Light pipe Ø2,5x14,3 mm PMMA		
PGN25L145		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x14,5 mm PMMA 14,5 mm	Light pipe Ø2,5x14,5 mm PMMA		
PGN25L165		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x16,5 mm PMMA 16,5 mm	Light pipe Ø2,5x16,5 mm PMMA		
PGN25L180		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x18,0 mm PMMA 18,0 mm	Light pipe Ø2,5x18,0 mm PMMA		
PGN25L190		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x19,0 mm PMMA 19,0 mm	Light pipe Ø2,5x19,0 mm PMMA		
PGN25L200		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x20,0 mm PMMA 20,0 mm	Light pipe Ø2,5x20,0 mm PMMA		
PGN25L220		Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x22,0 mm PMMA 22,0 mm	Light pipe Ø2,5x22,0 mm PMMA		

Artikel/ Part	Artikel-Text	Part-Text	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		
PGN25L242	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x24,2 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x24,2 mm PMMA		
	24,2 mm			
PGN25L260	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x26,0 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x26,0 mm PMMA		
	26,0 mm			
PGN25L270	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x27,0 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x27,0 mm PMMA		
	27,0 mm			
PGN25L300	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x30,0 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x30,0 mm PMMA		
	30,0 mm			
PGN25L310	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x31,0 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x31,0 mm PMMA		
	31,0 mm			
PGN25L330	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x33,0 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x33,0 mm PMMA		
	33,0 mm			
PGN25L364	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x36,4 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x36,4 mm PMMA		
	36,4 mm			
PGN25L390	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x39,0 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x39,0 mm PMMA		
	39,0 mm			
PGN25L400	Einzel-Lichtleiter Länge Ø2,5x40,0 mm PMMA	Light pipe Ø2,5x40,0 mm PMMA		
	40,0 mm			

Layout ZUB

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Specifications are subject to change without notice.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

The technical data are typical figures.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Please consider environmental responsibility before printing this document