

We make your home smart.



HomePilot
Smart Home.

INBEDRIJFSTELLINGSGIDS



RolloTron
Rademacher.

ROLLOTRON - BANDOPROLLER

1.



Demonteer de handmatige bandoproller.




Deze gids vervangt niet de productspecifieke bedieningshandleidingen.

Uitgebreide informatie over veiligheid bij de montage en de netaansluiting vindt u in de gedetailleerde bedieningshandleidingen van de apparaten.



2.



Geleid de band in de RolloTron.

(Bandverloop in de RolloTron Standard Duofern)


3.



Monteer de RolloTron.

4.

Steek de stekker in een vrij stopcontact 230 V/50 Hz en stel de bovenste en onderste eindpositie in:



Bovenste eindpositie instellen:



Druk de toetsen tegelijkertijd in en houd ze ingedrukt.

Het rolluik gaat omhoog.

Laat de toetsen los zodra het rolluik de gewenste positie voor de bovenste eindpositie heeft bereikt.

Het rolluik stopt.

De bovenste eindpositie is opgeslagen.

Onderste eindpositie instellen:



Druk de toetsen tegelijkertijd in en houd ze ingedrukt.

Het rolluik beweegt naar beneden.

Laat de toetsen los zodra het rolluik de gewenste positie voor de onderste eindpositie heeft bereikt.

Het rolluik stopt.

De onderste eindpositie is opgeslagen.

HET HART!

De HomePilot® speelt een centrale rol voor uw Smart Home.

Hij beheert alle geïntegreerde apparaten en functies veilig en ongemerkt.

U heeft heel eenvoudig via de pc, smartphone of tablet toegang tot de HomePilot® – ook wanneer u niet thuis bent.

www.rademacher.de



1. Steek de meegeleverde LAN-kabel in de LAN-aansluiting van de HomePilot® en verbind deze met een vrije LAN-aansluiting van uw router.



Zie voor de systeemvoorwaarden de gedetailleerde HomePilot® bedieningshandleiding!

2. Sluit de bijgevoegde voedingsadapter op de stroomingang (DC 5 V/3 A) van de HomePilot® aan en steek de voedingsadapter vervolgens in een vrij stopcontact (230 V/50 Hz).



Na het inschakelen van de stroom gaat de groene led knipperen.

De rode led knippert tijdens het opstartproces.


De HomePilot® is bedrijfsklaar zodra de groene led continu brandt en de rode led uit is

TOEGANG TOT DE GEBRUIKERSINTERFACE...

Open de HomePilot® app, selecteer in het menu rechtsboven via de drie punten de functie **Apparaat aanmelden**. Activeer de **aanmeldmodus** van uw HomePilot® met de **knop Start**.

U kunt eventueel de **gebruikersinterface** van de HomePilot® ook met de **internetbrowser** via het adres <http://homepilot.local> of het **IP-adres van de HomePilot®** oproepen.

Hierna gaat u **overeenkomstig de app**-beschrijving als volgt te werk: **Apparaat aanmelden > Aanmeldmodus HomePilot® starten > Aanmeldmodus apparaat activeren > gevonden apparaat configureren**.



(Meer over de HomePilot® app en waar u deze kunt downloaden, vindt u op de volgende pagina.)



... EN APPARAAT AANMELDEN



RolloTron Standard DuoFern:

De aanmeldmodus activeren.

Druk de toetsen Klok en Set tegelijkertijd circa 4 seconden in totdat de klok-led groen knippert.

Het gevonden apparaat wordt onder in de app weergegeven. Met de **knop Configuratie** stelt u het apparaat in.

Hier vindt u **video-tutorials** over de HomePilot®:



APP - DOWNLOADEN EN BEDIENEN!

Scenario's die zonder andere producten mogelijk zijn:


- Zichtbescherming (dag-/week-programma, astrofunctie)
- Aanwezigheidsimulatie (toevalsfunctie)

Mogelijke scenario's met andere producten:

- Op afstand bedienbaar (handzender Standard, muurschakelaar (uitvoering met batterij))
- Warmtewering (zonnensensor, weersensor)
- Bescherming tegen buitensluiten (raam-/deur contact: wanneer de deur open is, beweegt het rolluik niet naar beneden)
- Veiligheid (rookmelder: bij activering bewegen de rolluiken naar boven)
- Bescherming bij regen (raam-/deurcontact in combinatie met weersensor: wanneer het regent en het raam staat in de tuimelstand, bewegen de rolluiken naar beneden)



**ZO GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN...
OVERAL IN HUIS EN IN DE TUIN...
VEELZIJDIG EN GRENZELOOS...**





RADEMACHER

RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany