



**brennenstuhl®**

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

|           |                                     |           |                              |           |                              |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>DE</b> | Sicherheitsinformationen            | <b>HU</b> | Biztonsági információk       | <b>LT</b> | Saugos informacija           |
| <b>EN</b> | Safety information                  | <b>RU</b> | Информация о безопасности    | <b>LV</b> | Drošības informācija         |
| <b>FR</b> | Informations sur la sécurité        | <b>TR</b> | Güvenlik bilgileri           | <b>HR</b> | Sigurnosne informacije       |
| <b>NL</b> | Veiligheidsinformatie               | <b>FI</b> | Turvallisuustiedot           | <b>RO</b> | Informații privind siguranța |
| <b>IT</b> | Informazioni sulla sicurezza        | <b>GR</b> | Πληροφορίες για την ασφάλεια | <b>BG</b> | Информация за безопасност    |
| <b>SE</b> | Säkerhetsinformation                | <b>PT</b> | Informações de segurança     | <b>DK</b> | Oplysninger om sikkerhed     |
| <b>ES</b> | Información de seguridad            | <b>EE</b> | Ohutusalane teave            | <b>NO</b> | Sikkerhetsinformasjon        |
| <b>PL</b> | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | <b>SK</b> | Bezpečnostné informácie      | <b>UA</b> | Інформація з техніки безпеки |
| <b>CZ</b> | Bezpečnostní informace              | <b>SI</b> | Varnostne informacije        | <b>AR</b> | معلومات السلامة              |

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

04/11/2024

 PSV D 4/1  
5 m H05VV-F 3G1,5  
15 bar

MAX 3500W 230V~/16A

Schlauch / hose: 5 m

Kette / chain: 3 m

max. Belastbarkeit / load capacity 10 kg

6/12 mm  $\varnothing$



**Art. 1 15116 0 100**

0470172 • 4624 •

Made in Germany

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



## Druckluft Pendel Stromverteiler Air Compressor Hanging Workshop Power Distributor

Distributeur - bloc énergie air comprimé  
Perslucht Energieblok

**Für Strom und Druckluft  
in jeder Arbeitshöhe**  
Power distributor and compressed  
air at any working height



### DE Druckluft Pendel Stromverteiler

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- 5 m Anschluss-Schlauch, Ø 6/12 mm, 15 bar.

### EN Air Compressor Hanging Workshop Power Distributor

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 4 earthed sockets 230 V and 2 air compressor couplings for one-handed use.
- With 3 m galvanised steel chain.
- 5 m connecting hose Ø 6/12 mm, 15 bar.

### FR Distributeur - bloc énergie air comprimé

- Boîtier en plastique anti-chocs muni d'un grand crochet pour les outils
- Avec 4 prises 230 V et deux raccords rapides pour air comprimé.
- Avec chaîne stable de 3 m à maillons en acier galvanisé.
- 5 m de tuyau de connexion, Ø 6/12 mm, 15 bar.

### NL Perslucht Energieblok

- Huis uit slagvaste kunststof met grote gereedschapshaak.
- Met 4 geaarde stopcontacten 230 V en 2 snelkoppelingen voor perslucht.
- Met 3 m stabiele, gegalvaniseerde ketting.
- 5 m aansluitslang, Ø 6/12 mm, 15 bar.



[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra technik ag  
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

05368/02120