



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Bohrschrauber-Set TE-CD 18/40 Li +69 (2x2,0 Ah)

Art.-Nr.: 4513934

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825651621

Das Einhell Akku-Bohrschrauber-Set TE-CD 18/40 Li Kit (2x2,0 Ah) ist ein flexibel einsetzbarer Helfer. Als Mitglied der Power X-Change-Familie lässt sich jeder Akku der Systemreihe mit dem Bohrschrauber kombinieren. In der Lieferung enthalten sind zwei 2,0 Ah PXC-Akkus und ein Schnellladegerät, stets einsatzbereit sind die Akkus durch die Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung. Umgesetzt wird die Kraft auf ein 2-Gang-Getriebe, die Drehzahl-Elektronik sorgt bei aller Kraft für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten. Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen gewährt die LED-Beleuchtung. Hohe Handlichkeit bietet das ergonomische Design und der Softgrip. Die Lieferung erfolgt im praktischen Koffer mit eigenem Fach für das 69-teilige Zubehör.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Lieferung mit zwei 2,0 Ah PXC Akkus und Schnellladegerät
- Lieferung in praktischem Koffer und 69-teiligem Zubehör





Technische Daten

- Akku 18 V | 2000 mAh | Li-Ion
- Ladezeit 40min
- Number of gears 2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-400 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0-1500 min⁻¹
- Max. Drehmoment hart 40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen 21 Stufen
- Bohrfutter 13 mm | Einhülzig
- Anzahl Akkus 2 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht 1.45 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 5.44 kg
- Maße Einzelverpackung 372 x 130 x 315 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 11.6 kg
- Maße Exportkarton 390 x 320 x 275 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1628 | 3260 | 0



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah

2.0 Ah

2.5 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah

5.2 Ah

6.0 Ah

Testaufbau: