



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Rasenkantenschneider

**GE-LE 18/190 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 3424300**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825651287

Der Einhell Akku-Rasenkantenschneider GE-LE 18/190 Li-Solo gehört zur cleveren Power X-Change-Familie. Die 3-stufige Tiefeneinstellung sorgt für präzise Ergebnisse von 36.5 mm bis 45 mm. Das beidseitig schneidende Messer liefert perfekte Kantenschnitte, die Laufrollen vorne/hinten erlauben exakten Arbeitsfortschritt. Der Softgrip garantiert optimales Handling und Ergonomie. Außerdem sorgt der verstellbare Zusatzhandgriff für präzises und sicheres Führen des Akku-Rasenkantenschneiders. Der Split Schaft bietet einen einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung. Zum Betrieb ist 1x 18V PXC-Akku nötig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- 3-stufige Tiefeneinstellung für präzise Ergebnisse (36.5-45mm)
- Beidseitig schneidendes Messer liefert perfekte Kantenschnitte
- Split Schaft - einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Softgrip garantiert optimales Handling und Ergonomie
- Verstellbarer Zusatzhandgriff ermöglicht präzises/sicheres Führen
- Laufrollen (vorne/hinten) bieten exakten Arbeitsfortschritt
- Messerschutzkappe garantiert Schutz während des Betriebs
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - Min. Eintauchtiefe        | 36.5 mm  |
| - Max. Eintauchtiefe        | 45 mm    |
| - Eintauchtiefeneinstellung | 3 Stufen |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 3                  |
| - Bruttogewicht (kg)              | 4.7                |
| - Maße Einzelverpackung           | 305 x 190 x 950 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 10.7 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 970 x 325 x 400 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 420   840   1008   |



CENTRAL DEPTH ADJUSTMENT



SPLIT SHAFT



GUIDE WHEELS



DUAL GRIP




ADDITIONAL HANDLE



Kein Akku einsetzen - Kein Ladegerät einsetzen.  
Não incluir bateria - Não incluir carregador.  
No battery insertion - No charger insertion.



18 V



3x  
EDGING  
DEPTH  
ADJUSTMENT



SPLIT SHAFT

## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-LE 18/190 Li  
Rasentrimmer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405101  
EAN-Code: 4006825653533  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & 30min PXC Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512098  
EAN-Code: 4006825646986  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511518  
EAN-Code: 4006825651676  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle

 Trimmen<sup>1</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle	Trimmen <sup>1</sup> (Min.)
1.5 Ah	20
2.0 Ah	25
2.5 Ah	33
3.0 Ah	45
4.0 Ah	55
5.2 Ah	65
6.0 Ah	75

Testaufbau:

1) -