



# Einhell

# CLASSIC

Aschesauger

**TC-AV 1720 DW**

**Art.-Nr.: 2351666**

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825660746

Der Einhell Aschesauger TC-AV 1720 DW rückt abgekühlten Aschebergen in Kamin- und Pelletöfen ebenso zu Leibe wie im Grill. Der 20 Liter große Auffangbehälter ermöglicht durch den Tragegriff einen einfachen Transport und durch die vier Lenkrollen auch ausdauernde Einsätze. Asche und Feinstaub haben dank des Faltenfilters keine Chance. Der zusätzliche Vorfilter sorgt für bessere Filtration und verhindert eine schnelle Verstopfung des Faltenfilters. Einfach entleeren lässt sich der Aschebehälter mit Hilfe der Schnellverschlüsse. Das Stromkabel wird mit einem Kabelklettbander verstaut. Genutzt werden kann auch die Blaufunktion. Zum Lieferumfang gehört der metallverstärkte Saugschlauch und das Aluminiumsaugrohr.

## Ausstattung

- Der 20 Liter große Auffangbehälter ermöglicht ein langes Arbeiten
- Flexibel und mobil durch vier Lenkrollen
- Praktischer Tragegriff für einen einfachen Transport
- Keine Chance für Fein- und Aschestaub dank des Faltenfilters
- Ein zusätzlicher Vorfilter sorgt für eine bessere Filtration
- Vorfilter verhindert eine schnelle Verstopfung des Faltenfilters
- Mit Blaufunktion durch Umstecken des Schlauchs auf den Luftablass
- Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen
- Praktisches Verstauen des Stromkabels mit dem Klettbander
- Inkl. metallverstärktem Saugschlauch und Aluminiumsaugrohr




## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50/60 Hz
- Leistung	1250 W
- Max. Saugleistung	175 mbar
- Behältervolumen	20 L
- Saugschlauchlänge	1.2 m
- Saugschlauchdurchmesser	36 mm



## Logistische Daten

- Produktgewicht	3.7 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	4.7 kg
- Maße Einzelverpackung	350 x 350 x 330 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	4.7 kg
- Maße Exportkarton	355 x 355 x 340 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	600   1236   1434



## Als Sonderzubehör erhältlich



Vorfilter AV  
Aschesauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351315  
EAN-Code: 4006825646306  
Einhell Accessory



Faltenfilter AV  
Aschesauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351311  
EAN-Code: 4006825661507  
Einhell Accessory