



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Vertikutierer-Lüfter

GC-SC 18/28 Li-Solo

Art.-Nr.: 3420604

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825655223

Der Einhell Akku-Vertikutierer GC-SC 18/28 Li-Solo bietet kabellose Freiheit im heimischen Grün – empfohlen bis 200 m². Die Akkus der PXC-Reihe sind untereinander verwendbar. Angetrieben wird der Akku-Vertikutierer mit einem bürstenlosen Elektromotor, das Gehäuse ist aus schlagzähem Kunststoff. Er kann optional zum 3in1-Kombigerät erweitert werden mit Lüfterwalze und Fangkorb. Die kugelgelagerte Walze hat 12 rotierende Messer. Die 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Transportposition sowie der klapp- und höhenverstellbare Führungsholm erlauben bequemes Arbeiten. Großflächige Räder schonen den Rasen. Zum Betrieb ist ein 18 V-Akku erforderlich. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- Kugelgelagerte Walze mit 12 rotierenden Messern
- 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Transportposition
- Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Optional erweiterbar zum 3in1 Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb)
- Empfohlen für Rasenflächen bis 200 m² (batterieabhängig)
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|----------------------------|--------|
| - Arbeitsbreite | 280 mm |
| - Anzahl Vertikutiermesser | 12 STK |
| - Raddurchmesser vorne | 150 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 100 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 6.65 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 8.2 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 505 x 480 x 242 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 518 x 490 x 245 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 396 828 920 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



Lüfterwalze GC-SC 18/28 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405941
EAN-Code: 4006825658804
Einhell Accessory



Fangsack GC-SC 18/28 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405940
EAN-Code: 4006825658798
Einhell Accessory



Messerwalze GC-SC 18/28 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405942
EAN-Code: 4006825658811
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Vertikutieren¹
(m²)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Vertikutieren ¹ (m ²)
1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240

Testaufbau:

1) -