



Einhell

CLASSIC



Akku-Stichsäge

TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah)

Art.-Nr.: 4321228

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661804

Die Einhell Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah) ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Akku ist in allen Geräten der Systemfamilie verwendbar. Die hohe Laufruhe sorgt für exakte Schnitte. Der Pendelhub ist zuschaltbar für schnelle Schnitte. Dank der Sägeblattaufnahme können verschiedene Sägeblatttypen schnell und werkzeuglos gewechselt werden. Die Staubabblasfunktion sorgt für beste Sicht. In der Akku-Stichsäge ist eine Kunststoffgleiteinlage integriert, um empfindliche Werkstücke zu schonen. Zum Lieferumfang gehören 3x Holz-Sägeblatt und 2x Metall-Sägeblatt sowie der 2,5 Ah Power X-Change-Akku samt Ladegerät. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic S35.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schützt empfindliche Werkstücke
- Inkl. 3x Holz-Sägeblatt und 2x Metall-Sägeblatt
- Inkl. Ladegerät und 2,5 Ah Power X-Change-Akku
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic S35




Technische Daten

- Akku	18 V 2500 mAh Li-Ion
- Ladezeit	50min
- Netzanschluss des Ladegeräts	200-250 V 50-60 Hz
- Hubzahl	2700 min ⁻¹
- Hubhöhe	20 mm
- Schnitttiefe in Holz	70 mm
- Schnitttiefe in Kunststoff	10 mm
- Schnitttiefe in Stahl	8 mm
- Max. Schrägschnitte	45 °
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja
- Anzahl Akkus	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	2.12 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.76 kg
- Maße Einzelverpackung	350 x 342 x 104 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	16.5 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1814 3758 4406



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory