



AD 2 Battery Set

Leistungsstarker, ausdauernder Akku-Aschesauger AD 2 Battery mit konstant hoher Saugleistung dank integrierter ReBoost-Funktion zur Filterabreinigung. Ideal zur Kamin- und Grillreinigung.



1 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladestands.

2 Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)

- Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche - auch bei unsachgemäßer Anwendung.

3 Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology - Filterabreinigung per Knopfdruck

- Leistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck.
- Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.

4 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfilter und Metall-Grobschmutzfilter

- Mit robustem Flachfilter und Metall-Grobschmutzfilter.
- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.



AD 2 Battery Set

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
- Kärcher ReBoost Filterreinigung für eine langanhaltende Saugleistung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.348-301.0	
EAN-Code	4054278662077	
Aufnahmeleistung	W	230
Tatsächliche Saugleistung	Air Watt	41
Behältergröße	l	14
Behältermaterial	Metall	
Akkuplattform	18-V-Akkuplattform	
Spannung	V	18
Akkutyp	Lithium-Ionen-Wechselakku	
Laufzeit je Akkuladung	min	ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	44 / 83
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,62
Abmessungen (L × B × H)	mm	328 × 343 × 431

Ausstattung

Saugschlauch	m	1,2
Flachfilter	Stück	1 / Polyester, flammhemmend
Grobschutzfilter, Material	Metall	
Filterabreinigung manuell	■	
Komfortabler Haltegriff am Behälter	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Akkus									
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0						18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0						18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Ladegeräte									
Schnellladegerät Battery Power 18 V	3	2.445-032.0						Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	□
Starterkit Akku und Ladegerät									
Starter Kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0						Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0						Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0



1



2

		Bestell-Nr.	Menge				Preis	Beschreibung	
Filter									
Flachfaltenfilter	1	6.415-953.0	1 Stück					Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Asche- und Trockensauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.	■
Düsen									
Extra lange Fugendüse	2	2.863-307.0	1 Stück					Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Asche- und Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.