



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Power (Rated) (Nom)	7 W
		Lampenstrom (Nom)	59 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	60 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	806 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Temperaturkenndaten	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Gehäusetemperatur (max)	83 °C

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P48


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453213

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431302600
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514313026
Bestellcode	31302600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002973002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,028 kg


Abmessungsskizzen




Candle P48 7-60W 806lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Photometrische Daten




LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD



LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC


Photometrische Daten




Catalak Performance 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

LEDlustrer CorePro 7W P48 E27 827-GUL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

