


# Neomounts®



## WL35-550BL12

|    |                           |    |                      |
|----|---------------------------|----|----------------------|
| EN | TV wall mount             | NO | TV veggfeste         |
| NL | TV wandsteun              | SE | TV-väggfäste         |
| DE | TV Wandhalterung          | FI | TV seinäteline       |
| FR | Support mural pour TV     | PL | Uchwyt ścienny do TV |
| IT | Supporto TV a parete      | CS | Nástěnný držák na TV |
| ES | Soporte de pared para TV  | SK | Nástěnný držák na TV |
| PT | Suporte de parede para TV | RO | Suport TV de perete  |
| DK | Vægbeslag TV              |    |                      |



Tool



Drill

## WL35-550BL12



75x75 -  
200x200 mm




0-45 kg




3,3 cm

### PARTS




### STEP 1 A

- EN** Install the wall plate on a wooden stud
- NL** Bevestig de muurbeugel aan een houten balk
- DE** Installieren Sie die Halterungsplatte auf einem Holzbalken
- FR** Installez la plaque murale sur un mur en bois ou en plaque au plâtre
- IT** Installare la piastra di parete su un perno in legno
- ES** Fije el soporte de pared a una viga de madera
- PT** Instale a placa do suporte de parede num poste de madeira
- PL** Zamontuj płytę ścienną do drewnianej powierzchni




### STEP 1 B

- EN** Install the wall plate on a solid brick or concrete wall
- NL** Bevestig de muurbeugel aan een stevige stenen of betonnen muur
- DE** Installieren Sie die Halterungsplatte an einer soliden Ziegel- oder Betonwand
- FR** Installez la plaque murale sur un mur de brique ou de béton
- IT** Installare la piastra di parete su un muro di mattoni o cemento
- ES** Fije el soporte de pared a una piedra sólida o muro de hormigón
- PT** Instale a placa do suporte de parede numa parede sólida de tijolo ou betão
- PL** Zamontuj płytę ścienną do ściany z cegły lub betonu




## STEP 2

- EN Install the adapter brackets and use spacers if necessary  
NL Bevestig de adapter steunen en gebruik afstandhouders indien nodig  
DE Montieren Sie die Adapterhalterungen und verwenden Sie Distanzscheiben wenn nötig  
FR Installation des adaptateurs sur l'écran et utilisez des entretoises si nécessaire  
IT Monti il supporto del adattatore e utilizzare distanziatori se necessario  
ES Conecte los soportes del adaptador y use espaciadores si es necesario  
PT Instalação de braços adaptadores e utilize separadores se necessário  
PL Zainstaluj ramiona uchwyty i użyj dystansów jeśli jest taka potrzeba



## STEP 3

- EN Attach the screen to the bracket and secure it  
NL Bevestig het scherm op de beugel en zet vast  
DE Befestigen Sie den Bildschirm an der Halterung und sichern Sie ihn  
FR Attachez l'écran au support et fixez-le  
IT Fissare lo schermo alla staffa e fissarlo  
ES Coloque la pantalla en el soporte y fíjela  
PT Fixar o ecrã ao suporte e fixá-lo  
PL Przymocuj ekran do uchwyty i zabezpiecz go



## STEP 4

- EN Pull the straps to release the screen  
NL Trek aan de riempjes om het scherm los te koppelen  
DE Ziehen Sie an den Bändern, um den Bildschirm zu lösen  
FR Tirez les sangles pour déconnecter l'écran  
IT Tirare la cinghia per rilasciare lo schermo  
ES Tire de las correas para desconectar la pantalla  
PT Puxe a alça para soltar a tela  
PL Pociągnij pasek, aby zwolnić telewizor

