




## Set up your Indoor Camera




Remove the protection sticker of the shutter.



Plug the Indoor Camera into a power outlet making sure that the cord is connected. The shutter will automatically open after a few seconds.



Place the Indoor Camera on the included support. The position can be adjusted once the camera is in use.




Download the free «Somfy Protect» app to create your account.



Follow the instructions in the app to connect the camera to your Wi-Fi network.




# Set up your Indoor Camera



- 1 IR LED-Night vision
- 2 Full HD video sensor (1080p / 130°)
- 3 Motion sensor
- 4 Ambient light sensor
- 5 Status LED

- 6 Microphone
- 7 Speaker
- 8 Micro USB port
- 9 Reset button
- 10 Adjustable support base




- Video:
  - Full HD 1080p video sensor
  - Wide angle 130° (diagonal) with fixed focus (60 cm/ 1.9 ft to infinity)
  - Night vision (up to 6m/19 ft) with IR mechanical cut filter
  - Digital zoom x8
  - SomfyVision™ motion detection (5 m/16ft)
- Audio: Built-in speaker and microphone
- WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) compatible (e.r.p < 100 mW)  
Open/WEP/WPA/WPA2-  
Personal supported
- USB adaptor (5 V / 1.5 A)
- Size / weight:  
43 x 90 mm / 170 g
- Operating temperature:  
0-45° C

## Need help?

Support & FAQs:  
[www.somfyprotect.com/support](http://www.somfyprotect.com/support)

## To go further


Can be used as a standalone camera or installed as an add-on to Somfy Protect security solutions.




somfy®  
Security Camera

# Discover the Box Content


**FR** Découvrez le contenu de la boîte / **ES** Contenido de la caja  
**IT** Contenuto della confezione / **DE** Inhalt / **NL** De inhoud van de verpakking



**Somfy Security Camera**




**EN** Adjustable support base  
**FR** Support ajustable  
**ES** Base ajustable  
**IT** Supporto regolabile  
**DE** Einstellbare Tischhalterung  
**NL** Instelbare steunplaat



**EN** Micro USB cable  
**FR** Câble USB – Micro USB  
**ES** Cable microUSB  
**IT** Cavo USB – Micro-USB  
**DE** Micro-USB-Kabel  
**NL** USB-kabel – Micro-USB



**EN** USB adaptor (5 V / 1,5 A)  
**FR** Adaptateur USB (5 V / 1,5 A)  
**ES** Adaptador USB (5 V / 1,5 A)  
**IT** Adattatore USB (5 V / 1,5 A)  
**DE** USB-Adapter (5 V / 1,5 A)  
**NL** USB-adaptor (5 V / 1,5 A)




**EN** Local interchangeable plugs  
**FR** Prises interchangeables  
**ES** Enchufes intercambiables  
**IT** Prese intercambiabili  
**DE** Austauschbare Stecker  
**NL** Verwisselbare stekkers



**EN** Tool for Reset  
**FR** Picot Reset  
**ES** Herramienta de Reset  
**IT** Oggetto sottile  
**DE** Werkzeuge für Reset  
**NL** Gereedschap voor Reset

# Somfy Security Camera


- a** EN IR LED - Night Vision  
FR LED IR - Vision de nuit  
ES LED IR - Visión de noche  
IT LED IR - Visione notturna  
DE IR-LED - Nachtsicht  
NL IR-led - Nachtzicht
- b** EN HD video sensor (1080p / 130°)  
FR Capteur video HD (1080p / 130°)  
ES Sensor de vídeo HD (1080p / 130°)  
IT Sensore video HD (1080p / 130°)  
DE HD-Videosensor (1080p / 130°)  
NL HD-videosensor (1080p / 130°)
- c** EN Motion sensor  
FR Détecteur de mouvement  
ES Sensor de movimiento  
IT Sensore di movimento  
DE Bewegungsmelder  
NL Bewegingsdetector
- d** EN Ambient light sensor  
FR Capteur de luminosité  
ES Sensor de luminosidad  
IT Sensore di luminosità  
DE Umgebungslichtsensor  
NL Lichtsensor
- e** EN Status LED  
FR LED d'état  
ES LED de estado  
IT LED di stato  
DE Status-LED  
NL Status LED
- f** EN Microphone  
FR Microphone  
ES Micrófono  
IT Microfono  
DE Mikrofon  
NL Microfoon




- g** EN Embedded battery  
FR Batterie intégrée  
ES Bateria integrada  
IT Batteria integrata  
DE Eingebaute Batterie  
NL Geïntegreerde batterij
- h** EN Speaker  
FR Haut-parleur  
ES Altavoz  
IT Altoparlante  
DE Lautsprecher  
NL Luidspreker
- i** EN Micro USB port  
FR Micro port USB  
ES Puerto microUSB  
IT Porta micro-USB  
DE Micro-USB-Anschluss  
NL Micro-USB-poort
- j** EN Reset button  
FR Bouton reset  
ES Botón de reset  
IT Pulsante reset  
DE Reset-Taste  
NL Reset-knop
- k** EN Adjustable support base  
FR Support ajustable  
ES Base ajustable  
IT Supporto regolabile  
DE Einstellbare Tischhalterung  
NL Instelbare steunplaat

# Set up your Security Camera


**FR** Installez votre Security Camera / **ES** Instalación de su Security Camera  
**IT** Installa la tua Security Camera / **DE** Kameraeinstellung / **NL** Installeren van uw Security Camera



- EN** Remove the protection sticker of the shutter.  
**FR** Retirez la languette de protection du volet motorisé.  
**ES** Retire la película protectora del obturador motorizado.  
**IT** Strappa la linguetta di protezione dell'otturatore motorizzato.  
**DE** Entfernen Sie den Schutzaufkleber von der Blende.  
**NL** Verwijder de beschermsticker van de gemotoriseerde sluitte.



- EN** Plug the camera into a power outlet making sure that the cord is connected. The shutter will automatically open after a few seconds.  
**FR** Branchez la Security Camera sur le secteur, en vous assurant de bien enclencher le câble. Après quelques secondes le volet s'ouvre.  
**ES** Conecte la Security Camera al suministro eléctrico asegurándose de conectar bien el cable. Después de unos segundos, el obturador se abre.  
**IT** Collega la Security Camera a una presa di rete, verificando che il cavo sia connesso. Dopo pochi secondi l'otturatore si apre.  
**DE** Stecken Sie das Kabel der Kamera in die Netzsteckdose. Nach einigen Sekunden öffnet sich die Blende automatisch.  
**NL** Sluit de Security Camera aan op de netvoeding en let erop dat de kabel aangesloten is. Na enkele seconden gaat de sluitte open.



- EN** Place the camera on the included support. The position can be adjusted once the camera is in use. / **FR** Placez la Security Camera sur son support. Vous pourrez ajuster sa position ultérieurement. / **ES** Coloque la Security Camera en su soporte. Podrá ajustar la posición más adelante. / **IT** Sistema la Security Camera sul suo supporto. La posizione della telecamera può essere ulteriormente regolata. / **DE** Platzieren Sie die Kamera auf der mitgelieferten Halterung. Die Position kann eingestellt werden, nachdem die Kamera in Betrieb genommen wurde. / **NL** Plaats de Security Camera op de steunplaat. Zo kunt u daarna de stand instellen.

# Download the App and Go!

**FR** Téléchargez l'application et c'est parti ! / **ES** Descargue la aplicación... ¡y listo!  
**IT** Scarica l'applicazione, ed ecco fatto! / **DE** Laden Sie die App herunter und legen Sie los!  
**NL** Download de app en klaar!

## 1 Download the App



**EN** Download the free "Somfy Protect" app to create your account.  
**FR** Téléchargez l'application gratuite "Somfy Protect" et créez votre compte.  
**ES** Descargue la aplicación gratis "Somfy Protect" para crear su cuenta.  
**IT** Scarica l'app gratuita "Somfy Protect" per creare il tuo account.  
**DE** Laden Sie die kostenlose "Somfy Protect"-App herunter, um Ihr Konto zu erstellen.  
**NL** Download de gratis "Somfy Protect"-app om uw account aan te maken.



## 2 Connect the camera to your Wi-Fi network



**EN** Follow instructions on the app to connect the camera to your Wi-Fi network.  
**FR** Suivez les instructions sur l'application pour connecter la caméra au Wi-Fi.  
**ES** Siga las instrucciones en la aplicación para conectar la cámara en modo Wi-Fi.  
**IT** Per collegare la telecamera al Wi-Fi, segui le istruzioni dell'applicazione.  
**DE** Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Kamera mit Ihrem WLAN-Netz zu verbinden.  
**NL** Volg de instructies in de app om de camera met Wi-Fi te verbinden.

Support & FAQs : [www.somfyprotect.com/support](http://www.somfyprotect.com/support)

## 3 Relax!

**EN** Your Security Camera is all set up and ready for use!  
**FR** Détendez-vous ! Votre Security Camera est installée et prête à être utilisée !  
**ES** ¡Relájese! ¡ Su Security Camera está instalada y lista para ser utilizada!  
**IT** Rilassati! La Security Camera è installata e pronta all'uso!  
**DE** Entspannen Sie sich! Schon ist Ihre Security Camera fertig eingerichtet und betriebsbereit!

**NL** U kunt nu ontspannen! Uw Security Camera is geïnstalleerd en klaar voor gebruik!



# Technical Information

## EN

- Video:
    - HD 1080p video sensor - 720p/30 fps live view
    - Wide angle 130° (diagonal) with fixed focus (60 cm/1.9 ft to infinity)
    - Night vision (up to 6m/19 ft) with IR mechanical cut filter
    - Digital zoom x4
    - SomfyVision™ motion detection (5 m/16ft)
  - Audio: Built-in speaker and microphone
  - Internal battery backup (1 hour)
  - WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) compatible (e.r.p < 100 mW) Open/WEP/WPA/WPA2-Personal supported
  - USB adaptor (5 V / 1.5 A)
  - Size / weight: 43 x 90 mm / 195 g
  - Operating temperature 0-45° C
- 

## FR

- Vidéo :
    - Capteur vidéo qualité HD 1080p - 720p/30 fps live view
    - Grand angle 130° (diagonal) avec focus fixe (60 cm à l'infini)
    - Vision nocturne (6 m) avec filtre infrarouge mécanique
    - Zoom numérique x4
    - Détection de mouvement SomfyVision™ (5 m)
  - Audio : Haut-parleur & microphone intégrés
  - Autonomie 1h sur batterie
  - Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) (e.r.p < 100 mW) Open/WEP/WPA/WPA2-Personal
  - Adaptateur USB (5 V / 1.5 A)
  - Taille / poids : 43 x 90 mm / 195 g
  - Température de fonctionnement 0-45° C
- 

## ES

- Video:
  - HD 1080p video sensor - Visión en vivo 720p / fps 30
  - Gran ángulo (130°) con focal fijo (60 cm hasta infinito)
  - Visión nocturna (hasta 6 m) con filtro IR-Cut mecánico
  - Zoom digital x4
  - Detección de movimiento SomfyVision™ (5 m)
- Audio: Altavoz y micrófono integrados
- Batería con autonomía de una hora
- WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) compatible con seguridad (e.r.p < 100 mW) Open/WEP/WPA/WPA2-Personal
- Adaptador USB (5 V / 1.5 A)
- Tamaño / peso: 43 x 90 mm / 195 g
- Temperatura de funcionamiento 0-45° C



## IT

- Video:
    - HD 1080p video sensor - 720p/30 fps live view
    - Ampio angolo (130°) con focus fisso (da 60 cm a infinito)
    - Visione notturna (fino a 6 m) / filtro meccanico IR-Cut
    - Zoom digitale x4
    - Rilevamento di movimento SomfyVision™ (5 m)
  - Audio: Microfono e altoparlante integrati
  - Batteria con autonomia di 1 ora
  - WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) compatibile (e.r.p < 100 mW) Supportate reti aperte/WEP/WPA/WPA2-Personal
  - Adattatore USB (5 V / 1,5 A)
  - Dimensioni / peso: 43 x 90 mm / 195 g
  - Temperatura d'esercizio 0-45° C
- 

## DE

- Video:
    - HD 1080p video sensor - 720p/30 fps live view
    - Weiter Winkel (130°) mit fixfocus (60 cm bis unendlich)
    - Nachtsicht (bis 6 m) / IR-Sperfilter
    - Digitalzoom x4
    - Bewegungserkennung SomfyVision™ (5 m)
  - Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrophon
  - Batterie mit eine Stunde Laufzeit
  - WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz) kompatibel (e.r.p < 100 mW) Unverschlüsseltes Netzwerk/WEP/WPA/WPA2-Personal
  - USB-Adapter (5 V / 1,5 A)
  - Größe / Gewicht: 43 x 90 mm / 195 g
  - Betriebstemperatur 0-45° C
- 

## NL

- Video:
  - HD 1080p video sensor - 720p/30 fps live view
  - Groothoekbeeld (130°) met vaste focus (60 cm tot oneindig)
  - Nachtsicht (tot 6 m) / Mechanisch IR-Cut-filter
  - Digitale Zoom x4
  - Bewegingsdetectie SomfyVision™ (5 m)
- Audio: Ingebouwde luidspreker en microfoon
- Batterij met 1 uur werkingsduur
- Compatibel met WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) (e.r.p < 100 mW) Open/WEP/WPA/WPA2-Personal-ondersteuning
- USB-adapter (5 V / 1,5 A)
- Afmetingen / gewicht: 43 x 90 mm / 195 g
- Bedrijfstemperatuur 0-45° C

# Need help?

**FR** Besoin d'aide ? / **ES** ¿Necesita ayuda?  
**IT** Serve aiuto? / **DE** Benötigen Sie weitere Hilfe? / **NL** Hulp nodig?

## Support & FAQs

[www.somfyprotect.com/support](http://www.somfyprotect.com/support)

- EN** Can be used as a standalone camera or installed as an add-on to Somfy Protect Security Solutions.
- FR** Fonctionne de manière autonome ou peut être utilisée en complément d'une solution de sécurité Somfy Protect.
- ES** Puede ser utilizada como cámara de forma autónoma o ser incorporada a una solución de seguridad Somfy Protect.
- IT** Può essere usata autonomamente o installata come componente aggiuntivo a una soluzione di sicurezza Somfy Protect.
- DE** Funktioniert autonom oder in Verbindung mit einer Sicherheitslösung Somfy Protect.
- NL** Kan gebruikt worden als stand alone IP-camera of als uitbreiding op de Somfy Protect Security Solutions.