

## DEVIfoil™ Mirror

DEVIfoil™ Mirror ist ein System, um das Beschlagen von Spiegeln effektiv zu verhindern. Durch die selbstklebende Heizfolie ist das System einfach auf der Spiegelrückseite anzubringen.

DEVIfoil™ Mirror wird automatisch zusammen mit dem Lichtschalter aktiviert und hat einen niedrigen Energieverbrauch.

### Vorteile:

- Schnelle und einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Automatische Aktivierung mit dem Lichtschalter

### Normenkonformität:

- EN-Norm BS EN 60335-1: 2002 + Amd. 1 bis 6
- BS EN 60335-2-30:2003 + Amd. 1 & 2


### Zulassungen:



Typ	Wert
Betriebsspannung	230 V
Leistung	200 W/m <sup>2</sup>
Max. Umgebungstemperatur	80 °C
Schutzklasse	IP 44
Schutzart	Klasse II - 

Artikel-Nr.	Typ	Abmessungen [mm]	Leistung [W]	EAN-Nr.
62000000	DEVIfoil™ Mirror 17.5	274 x 358	17,5	5703466180686
62000001	DEVIfoil™ Mirror 40	410 x 524	40,0	5703466180693
62000002	DEVIfoil™ Mirror 70	708 x 524	70,0	5703466180709

### Elektrischer Anschluss:



**Danfoss GmbH Bereich DEVI, Deutschland:** devl.de • +49 69 808854 90 • E-Mail: info@devl.de  
**Danfoss Ges.m.b.H. Bereich DEVI, Österreich:** devl.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at  
**Danfoss AG, Schweiz:** danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.