


Neomounts®

SELECT



WL40S-840BL14

EN TV wall mount

NL TV wandsteun

DE TV Wandhalterung

FR Support mural pour TV

IT Supporto TV a parete

ES Soporte de pared para TV

PT Suporte de parede para TV

DK Vægbeslag TV

NO TV veggfeste

SE TV-väggfäste

FI TV seinäteline

PL Uchwyt ścienny do TV

CS Nástěnný držák na TV

SK Nástěnný držiak na TV

RO Suport TV de perete



Tool



Drill



100x100 -
400x400 mm




0-40 kg |
0-88,2 lbs




4,9-34,5 cm

PARTS





STEP 1

- EN** Remove the VESA plate and the decorative covers
NL Verwijder de VESA plaat en de afdekkapjes
DE Entfernen der VESA-Platte und der Abdeckung
FR Retirez la plaque VESA et les capuchons
IT Rimuovere la piastra VESA e le coperte
ES Retire la placa VESA y las tapas de la cubierta
PT Remova a placa VESA e as tampas
PL Zdejmij płytkę VESA i osłony





STEP 2 A

- EN** Install the wall plate on a wooden stud
- NL** Bevestig de muurbeugel aan een houten balk
- DE** Befestigen die Halterungsplatte auf einem Holzbalken
- FR** Installez la plaque murale sur un mur en bois ou en plaque au platre
- IT** Installare la piastra di parete su un perno in legno
- ES** Fije el soporte de pared a una viga de madera
- PT** Instale a placa do suporte de parede num poste de madeira
- PL** Zamontuj płytę ścienną do drewnianej powierzchni





STEP 2 B

- EN** Install the wall plate on a solid brick or concrete wall
- NL** Bevestig de muurbeugel aan een stevige stenen of betonnen muur
- DE** Befestigen die Halterungsplatte an einer Wand
- FR** Installez la plaque murale sur un mur de brique ou de béton
- IT** Installare la piastra di parete su un muro di mattoni o cemento
- ES** Fije el soporte de pared a una piedra sólida o muro de hormigón
- PT** Instale a placa do suporte de parede numa parede
- PL** Zamontuj płytę ścienną do ściany z cegły lub betonu




STEP 3


- EN Install the adapter brackets
 NL Bevestig de adapter steunen
 DE Installieren Sie die Adapterhalterungen
 FR Installation des adaptateurs
 IT Monti il supporto del adattatore
 ES Instalación de brazos adaptadores
 PT Instalação de braços adaptadores
 PL Zainstaluj ramiona uchwyty




VESA 400x400 / 300x300




VESA 400x300




VESA 400x200 / 300x200



VESA 200x300 / 200x400





VESA 200x250 / 200x300



VESA 100x100 / 200x200

STEP 4


- EN Attach the VESA plate to the screen
 NL Bevestig de VESA plaat aan het scherm
 DE Fixieren der VESA-Platte am Monitor
 FR Fixez la plaque VESA à l'écran
 IT Collegli del piatto VESA al monitor
 ES Coloque la placa VESA en la pantalla
 PT Colocar a placa VESA no monitor
 PL Montaż płytki VESA do monitora



* Only applicable if using M4/M5/M6




STEP 5

- EN Attach the TV onto the wall plate
 NL Hang de televisie aan de wandplaat
 DE Fixieren des TV an der montierten Wandplatte
 FR Fixez le téléviseur sur la plaque murale
 IT Appendere il TV sulla staffa di muro
 ES Cuelgue la televisión en la placa de pared
 PT Colocar a TV na placa do suporte de parede
 PL Przymocuj TV do płyty ściennej




STEP 6

- EN Ensure alignment using a bubble level and secure it
 NL Zorg voor een juiste uitlijning met behulp van een waterpas en zet vast
 DE Ausrichtung und Sicherung mithilfe einer Wasserwaage
 FR Assurez un alignement correct avec un niveau à bulle et fixez-le
 IT Garantire l'allineamento utilizzando un livello di bolla e fissarlo
 ES Asegure la alineación correcta con un nivel de burbuja y asegúrela
 PT Garantir o alinhamento usando um nível de bolha e prendá-la
 PL Zapewnić wyrównanie przy użyciu poziomicy i zabezpieczyć go




STEP 7

- EN Adjust the torque
 NL Stel het koppel in
 DE Einstellen des Drehmoments
 FR Réglage du couple
 IT Regolazione della coppia
 ES Ajuste el tornillo
 PT Ajustar os parafusos
 PL Dostosuj siłę docisku regulacji obrotu monitora



STEP 8

- EN Run the cable(s) through the cable cover
 NL Leid de kabel(s) door de kabelgoot
 DE Kabel durch die Kabelabdeckung führen
 FR Positionnez vos câbles dans les chemins prévus à cet effet
 IT Far passare il cavo attraverso la copertura del cavo
 ES Pase el (los) cable (s) a través de la bandeja para cables
 PT Passe o cabo pela tampa do cabo
 PL Przeprowadź kabel przez osłonę kabla



EN ⚠ CAUTION

1. To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions. Store this manual in a secure place for future reference.
2. The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation other than that covered in this manual.
3. The mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personal injuries arising out of human factors or acts of nature, such as earthquake or typhoon.
4. It is recommended that the mount be installed by qualified personnel only.
5. At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
6. Please carefully inspect the area where the mount is to be installed:
 - Avoid places that are subject to high temperatures, humidity or contact with water.
 - Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes.
 - Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
 - Do not install in places subject to any shock or vibration.
 - Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
7. Maintain sufficient space around the display to ensure adequate ventilation.
8. To ensure safe installation, first check the structure of the wall, ceiling or floor and select a secure mounting location.
9. The ceiling and floor should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and mount combined. The mounting location must be able to withstand earthquake or other strong shock.
10. Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.
11. Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
12. Drill holes and bolts will be left in the wall, ceiling or floor once the display and bracket are removed. Stains may occur after extended use.
13. Since the manufacturer has no way to control the way of the type and installation of the mount, the warranty of the product shall only cover the body of the mount. The warranty period of the product is 5 years.
14. Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

DE ⚠ VORSICHT

1. Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
2. Der Hersteller ist rechtlich nicht verantwortlich für Geräteschäden oder Personenschäden, die durch eine andere als die in diesem Handbuch beschriebene Installation oder Bedienung verursacht werden.
3. Das Produkt ist für eine einfache Installation und Demontage ausgelegt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Geräten oder Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder Naturereignisse wie Erdbeben oder Taifun verursacht werden.
4. Es wird empfohlen, das Produkt nur durch qualifiziertes Personal zu installieren.
5. Zur Installation oder Demontage des Produktes sind mindestens zwei Personen erforderlich, um die Gefahr von herabfallenden Gegenständen zu vermeiden.
6. Bitte überprüfen Sie den Bereich, in dem das Produkt installiert werden soll sorgfältig:
 - Vermeiden Sie Orte die hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.
 - Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lüftungsschlitzen von Klimaanlage oder Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.
 - Installieren Sie das Produkt nur an eine vertikale Wand. Vermeiden Sie schräge Oberflächen.
 - Nicht an Orten installieren, die Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
 - Nicht an Orten installieren die direkter Sonneneinstrahlung bzw. zu starkem Licht ausgesetzt sind, da dies beim Betrachten der Bildschirmanzeige zu Ermüdung der Augen führen kann.
7. Sorgen Sie für ausreichend Platz um das Display, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
8. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden ist es notwendig vor der Installation die Wand-, Decken- oder Bodenstruktur zu überprüfen und eine sichere Stelle auszuwählen.
9. Porwrażenie, Wibracje, Wilgotność, Ciężar, Kontakt z wodą, kurz przed instalacją należy sprawdzić, czy w miejscu, gdzie ma być zamontowany ekran, nie ma takich czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie ekranu lub innych części urządzenia. Nie należy instalować ekranu w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury, wilgoć lub kontakt z wodą. Nie należy instalować ekranu w pobliżu wentylatorów klimatyzacji lub innych urządzeń, które mogą powodować nadmierne zbieranie pyłu i dymu. Nie należy instalować ekranu na nachyleniu. Nie należy instalować ekranu w miejscach, gdzie występują wibracje lub drgania. Nie należy instalować ekranu w miejscach, gdzie występuje bezpośrednie światło słoneczne lub zbyt silne światło.
10. Modifizieren Sie kein Zubehör und verwenden Sie keine beschädigten Teile. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler.
11. Ziehen Sie alle Schrauben fest (Üben Sie keine übermäßige Kraft aus, um ein Brechen der Schraube oder eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden).
12. Nach dem Entfernen können Löcher in der Wand, Decke oder Boden verbleiben. Nach längerem Gebrauch können Flecken auftreten.
13. Der Hersteller kann keinen Einfluss auf die Wand-, Decken- oder Bodenart und die Installation der Halterung. Deshalb deckt die Garantie des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes beträgt 5 Jahre.
14. Bei Streitigkeiten über die Bedingungen ziehen Sie bitte das englischsprachige Handbuch hinzu.

FR ⚠ ATTENTION

1. Pour assurer la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et suivre les instructions. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour un besoin ultérieur.
2. Le fabricant ne sera pas légalement responsable de tout dommage à l'équipement ou de blessures corporelles causé par une installation ou une utilisation incorrecte autre que celles préconisées dans ce manuel.
3. Le produit est conçu pour une installation et un démontage faciles. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages à l'équipement ou des blessures corporelles résultant de facteurs humains ou d'actes de nature, tels qu'un tremblement de terre ou un typhon.
4. Il est recommandé que le produit soit installé uniquement par du personnel qualifié.
5. Au moins deux personnes sont nécessaires pour installer ou démonter le produit afin d'éviter tout risque de chute d'objets.
6. Veuillez inspecter soigneusement la zone où le produit doit être installé:
 - Évitez les endroits soumis à des températures élevées, à l'humidité ou au contact avec de l'eau.
 - N'installez pas le produit à proximité de bouches de climatisation ou de zones avec un excès de poussière et de fumées.
 - Installez uniquement sur des murs verticaux et évitez les surfaces inclinées.
 - Ne pas installer dans des endroits soumis à des chocs ou des vibrations.
 - Ne l'installez pas dans des endroits soumis à une exposition directe à la lumière vive, car cela peut provoquer une fatigue oculaire lors de la visualisation des écrans d'affichage.
7. Maintenez un espace suffisant autour de l'écran pour assurer une aération adéquate.
8. Pour garantir une installation sûre, vérifiez d'abord la structure de la surface, du mur, du plafond ou du sol et sélectionnez un emplacement de montage sécurisé.
9. Par surface, le mur, le plafond ou le sol doivent être suffisamment solides pour supporter un poids d'au moins quatre fois l'écran et le produit combinés. L'emplacement de montage doit pouvoir résister aux tremblements de terre ou à d'autres chocs violents.
10. Ne modifiez aucun accessoire et n'utilisez pas de pièces cassées. Contactez votre revendeur pour toute question si ce sujet.
11. Serrez toutes les vis / n'excercez pas de force excessive pour éviter de casser les vis ou d'endommager leur filetage).
12. Des trous et des boulons peuvent être laissés dans le mur, le plafond ou le sol une fois le produit retiré. Des taches peuvent apparaître après une utilisation prolongée.
13. Étant donné que le fabricant ne peut pas vérifier / superviser la qualité de la surface / du mur, du plafond ou du sol, ni la qualité d'installation du produit, la garantie du produit ne couvre que le produit lui-même, et non le fonctionnement du produit. La période de garantie du produit est de 5 ans.
14. Veuillez consulter le manuel pour tout différend sur les conditions.

IT ⚠ ATTENZIONE

1. Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
2. Il produttore non sarà legalmente responsabile per eventuali danni alle apparecchiature o lesioni personali causati da installazione o funzionamento non corretti diversi da quelli descritti nel presente manuale.
3. Il prodotto è progettato per una facile installazione e rimozione. Il produttore non è responsabile per danni alle apparecchiature o lesioni personali derivanti da fattori umani o atti di natura, come terremoti o tifoni.
4. Per consigli di installare il prodotto solo da personale qualificato.
5. Per installare o rimuovere il prodotto sono necessarie almeno due persone per evitare il rischio di caduta di oggetti.
6. Ispezionare attentamente l'area in cui il prodotto deve essere installato:
 - Evitare luoghi soggetti ad alte temperature, umidità o contatto con l'acqua.
 - Non installare il prodotto vicino a prese d'aria o aree con polvere e fumi in eccesso.
 - Installare solo su pareti verticali ed evitare superfici inclinate.
 - Non installare in luoghi soggetti a urti o vibrazioni.
 - Non installare in luoghi soggetti a esposizione diretta a luce intensa, in quanto potrebbe causare affaticamento degli occhi durante la visualizzazione del pannello del display.
7. Mantenere uno spazio sufficiente attorno al display per garantire un'adeguata ventilazione.
8. Per garantire un'installazione sicura, verificare innanzitutto la struttura della superficie, della parete, del soffitto o del pavimento e selezionare una posizione di montaggio sicura.
9. La superficie, la parete, il soffitto o il pavimento devono essere sufficientemente robusti da sostenere un peso di almeno quattro volte il display e il prodotto combinati. La posizione di montaggio deve essere in grado di resistere a terremoti o altri forti urti.
10. Non modificare alcun accessorio o utilizzare parti rotte. Contatta il tuo rivenditore per qualsiasi domanda.
11. Stringere tutte le viti (non esercitare una forza eccessiva per evitare di rompere la vite o danneggiare la filettatura).
12. Una volta rimosso il prodotto, è possibile lasciare fori nella parete, nel soffitto o nel pavimento. Le macchie possono verificarsi dopo un uso prolungato.
13. Poiché il produttore non può verificare / supervisionare la qualità della superficie / parete, soffitto o pavimento né la qualità dell'installazione del prodotto, la garanzia del prodotto copre solo il prodotto stesso, non il funzionamento del prodotto. Il periodo di garanzia del prodotto è di 5 anni.
14. Consultare il manuale in lingua inglese per qualsiasi controversia relativa alle condizioni.

ES ⚠ PRECAUCIÓN

1. Para garantizar su seguridad, lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y siga las instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. El fabricante no será legalmente responsable de ningún daño producido sobre el equipo o lesión personal causada por una instalación o uso no mencionado explícitamente en este manual.
3. El soporte está diseñado para una fácil instalación y extracción. El fabricante no será responsable por daños al equipo o lesiones personales que surjan de factores humanos o actos de la naturaleza, como terremotos o tifones.
4. Se recomienda que el soporte sea instalado solo por personal cualificado.
5. Para evitar que se caiga el producto, la instalación o retirada deberá ser realizada por al menos dos personas.
6. Inspeccione detenidamente el área donde se instalará el soporte:
 - Evite los lugares sometidos a altas temperaturas, humedad o contacto con el agua.
 - No instale el producto cerca de ventiladores de aire acondicionado o áreas con exceso de polvo y humos.
 - Instalar solo en paredes verticales y evitar superficies inclinadas.
 - No instale en lugares sujetos a golpes o vibraciones.
 - No instale en lugares sometidos a la exposición directa a la luz brillante, ya que puede causar fatiga ocular al ver el panel de la pantalla.
7. Mantenga suficiente espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada.
8. Para garantizar una instalación segura, primero verifique la estructura de la pared, el techo o el piso y seleccione una ubicación de montaje segura.
9. La pared, el techo o el piso deben ser lo suficientemente fuertes para sostener un peso de al menos cuatro veces la pantalla y el montaje combinados. La ubicación de montaje debe ser capaz de resistir un terremoto o otro golpe fuerte.
10. No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.
11. Apriete todos los tornillos (no ejerza demasiada fuerza para evitar que se roma el tornillo o se dañe la rosca).
12. Mantenga los orificios y los pernos en la pared, techo o suelo después de retirar la pantalla y el soporte. Podrían quedar manchas después de un uso prolongado.
13. Dado que el fabricante no tiene forma de controlar el tipo de pared, techo o piso y la instalación del soporte, la garantía del producto solo cubrirá el cuerpo del soporte. El periodo de garantía del producto es de 5 años.
14. Consulte el manual en inglés si tiene alguna duda acerca de las condiciones.