



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP20
Länge-Netto	368 mm
Breite-Netto	81 mm
Höhe-Netto	44,80 mm
Gewicht	0,3 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
	07650 L75 7LV E 75 05 7273200 Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelneuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L150 7LV E 150 05 7273300 Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelneuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L300 7LV 150 05 7273400 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L450 7LV 150 05 7273500 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L225 7LV E 225 05 7273800 Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelneuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L450 7LV 225 05 7274100 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L150 7+7LV E 150 05 7274800 Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelneuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L300 7+7LV 150 05 7274900 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L450 7+7LV 150 05 7275000 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.
	07650 L225 7+7LV E 225 05 7275500 Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelneuchten oder Lichtbandabschlüsse.
	07650 L450 7+7LV 225 05 7275600 Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.

**07650 L75 7LV E 37 05**
7276700

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelbeleuchtungen oder Lichtbandabschlüsse.

**07650 L150 7LV E 37 05**
7276800

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelbeleuchtungen oder Lichtbandabschlüsse.

**07650 L225 7LV E 37 05**
7276900

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelbeleuchtungen oder Lichtbandabschlüsse.

**07650 L300 7LV 37 05**
7277000

Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.

**07650 L450 7LV 37 05**
7277100

Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.

Ausschreibungstext

Geräteträger aus Stahlblech, schwarz. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur tageslichtabhängigen Regelung und zur hochauflösenden Anwesenheitserkennung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes (belegt 3 DALI Teilnehmer). Quadratischer Präsenzbereich von 36 m² ermöglicht die Detektion kleinerer Bewegungen, zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.