

Bedienungsanleitung für LED Lichtleisten



BLULAXA[®]
eine Marke der HWH Electronic

Sicherheitshinweise

- 1.) Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- 2.) Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren.
- 3.) Beschädigte Leuchten nicht in Betrieb nehmen.
- 4.) Leuchte für waagrechte und senkrechte Wand- und Deckenmontage in Innenräumen geeignet.
- 5.) Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen geeignet.
- 6.) Bei Beschädigung aller Art ist sofort der Netzanschluss spannungsfrei zu schalten.

Montage

- 1.) Schalten Sie den Stromanschluss für die Leuchte spannungsfrei.
- 2.) Vergewissern Sie sich, dass hinter den geplanten Montageorten keine elektrischen Leitungen verlaufen.
- 3.) Zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an. Tipp: Verwenden Sie dazu die Klipse der Leuchte als Markierungshilfe.
- 4.) Bohren Sie die Löcher und verwenden Schrauben und Dübel um die Klipse zu befestigen.
- 5.) Schließen Sie die Leitung an der Lüsterklemme an. Achten Sie auf richtige Polung (Braun/Schwarz = Phase „L“; Blau = Neutral „N“).
- 6.) Montieren Sie nun die Leuchte auf die Montageklipse.
- 7.) Nun können Sie den Stromanschluss wieder unter Spannung setzen.

Allgemeine Hinweise

- 1.) Die Leuchte nicht im Hausmüll entsorgen.
- 2.) Reinigen Sie die Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand.
- 3.) Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- 4.) Die Leuchte ist nicht dimmbar.
- 5.) Lichtquelle bzw. Netzteil dieser Leuchte ist nur von Fachpersonal austauschbar.

Lieferumfang

- 1x Lichtleiste
- 2x Montageklips mit je 2 Schrauben und Dübeln
- Bedienungsanleitung

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Garantie/gesetzliche Gewährleistung:

<https://www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

