



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Heckenschere

GE-CH 18/60 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410930

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825635942

Die Einhell Akku-Heckenschere GE-CH 18/60 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell. Die Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sind auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt. Der Griff ist drehbar, der ergonomische, schmale Frontgriff ist mit Mikro-Schalter ausgestattet. Das Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebenszeit. Die Alu-Messerabdeckung sichert die Messer und der stabile Köcher schützt bei Lagerung und Transport. In der Lieferung inklusive ist ein Stoßschutz mit einer Halterung für die Wandmontage und ein Schnittgutsammler. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Für den Betrieb ist ein 18 Volt Power X-Change-Akku notwendig.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Drehbarer Griff
- Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
- Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
- Schnittgutsammler
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schwertlänge | 670 mm |
| - Schnittlänge | 600 mm |
| - Zahnabstand | 22 mm |
| - Schnitte pro Minute | 2400 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.25 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 1080 x 200 x 145 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 18.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 1105 x 425 x 240 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 972 1980 2200 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory