



# TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

## Handdruck-Kartuschenpistole

Best.-Nr. 2617832



### 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine handbetriebene Kartuschenpistole mit drehbarer Halbschale und Tropf-Stopp-Funktion.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

### 2 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

### 3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen unter [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

### 4 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

### 5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

#### 5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

#### 5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

#### 5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

#### 5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

## 6 Produktübersicht



- |   |                     |   |                                   |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Drehbare Halbschale | 2 | Handhebel                         |
| 3 | Leiterhaken         | 4 | Ein-/Aus-Schalter für Tropf-Stopp |
| 5 | Rückhaltebügel      | 6 | Handgriff                         |

## 7 Bedienung

Voraussetzungen:

- ✓ Sie haben sich eine Kartusche zur Hand genommen und die Spitze schräg aufgeschnitten.

1. Umfassen Sie den Handgriff (betätigen Sie dabei nicht den Handhebel).
2. Drücken Sie dann den Rückhaltebügel.
3. Ziehen Sie nun die Stange am Leiterhaken bis zum Anschlag zurück.
4. Setzen Sie eine Kartusche in die Halbschale ein.
5. Betätigen Sie anschließend Sie den Handhebel, um die Stange nach vorn zu schieben.
6. Möchten Sie die Kartusche entfernen, wiederholen Sie die Schritte 1 – 3.

#### Tipps:

Tropf-Stopp-Funktion

- Mit dem Ein-/Aus-Schalter können Sie die Tropf-Stopp-Funktion ein- und ausschalten.
- Das Einschalten der Tropf-Stopp-Funktion führt zu einer geringeren Durchflussmenge.

## 8 Reinigung und Wartung

#### Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

## 9 Technische Daten

Tropf-Stopp-Funktion.....	Ja
Drehbare Halbschale.....	Ja
Werkstoff .....	Aluminiumlegierung, Stahl
Kraftübersetzungsverhältnis .....	11:1
Kartuschentyp .....	Füllmenge: 310 ml Abmessungen der Halbschale: Ø 50 x 225 mm
Abmessungen (B x H x T) .....	355 x 200 x 60 mm
Gewicht.....	0,6 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2617832\_V2\_0223\_dh\_mh\_de 9007199930435851-1 I2/O2 en



# TOOLCRAFT

Operating Instructions

## Hand Caulking Gun

Item no: 2617832



### 1 Intended use

The product is a hand operated caulking gun with rotating cartridge sleeve and drip-stop function. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

### 2 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

### 3 Latest product information

Download the latest product information at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

### 4 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

### 5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

#### 5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

#### 5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

#### 5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

#### 5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

## 6 Product overview



- |   |                           |   |                         |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Rotating cartridge sleeve | 2 | trigger                 |
| 3 | Ladder hook               | 4 | Drip-stop switch ON/OFF |
| 5 | Thumb release             | 6 | Handle                  |

## 7 Operation

Preconditions:

- You have prepared your cartridge and pierced the nozzle.

- Grip the handle (do not squeeze the trigger).
- Press the thumb release.
- Grip the ladder hook and pull the rod all the way back.
- Place a cartridge into the sleeve.
- Squeeze the trigger to advance the rod.
- To remove the cartridge, repeat steps 1 to 3.

#### Tip:

Drip-stop function

- You can switch the drip-stop ON/OFF using the switch.
- There will be less flow when drip-stop is ON.

## 8 Cleaning and care

#### Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

## 9 Technical data

Drip stop function .....	Yes
Rotating cartridge sleeve .....	Yes
Material .....	Aluminium alloy, iron
Thrust ratio .....	11:1
Cartridge type .....	Volume: 310 ml Sleeve size: ø50 x 225 mm
Dimensions (W x H x D) .....	355 x 200 x 60 mm
Weight .....	0.6 kg

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2617832\_V2\_0223\_dh\_mh\_en 9007199930435851-2 I2/O2 en