



## 1 Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy HDMI-SCART átalakító, amely a HDMI digitális videó- és audiojeleket analóg (CVBS) kompozit videó- és 2-csatomás sztereó audiokimenetekké alakítja. A termék támogatja az NTSC és PAL televíziós formátumokat.

A termék csak beltéri használatra alkalmas. Tehát ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknevezés a mindenkori tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress és HDMI logók kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. márkanévei vagy bejegyzett védjegyei.

## 2 A szállítás tartalma

### Termék

- USB kábel kerek dugóval

- Használati útmutató

## 3 A legfrissebb termékinformációk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

## 4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

### 5) Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

### 5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

### 5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

### 5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. Ugyanis az ilyenkor lecsapódó kondenzvíz akár tönkre is teheti a készüléket. Hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.


### 6.4 Kezelés

- Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - már nem működik szabályszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

### 5.5 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

## 6 A termék áttekintése



Alkatrész	funkció/leírás
1 Tápcsatlakozó	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a termék tápellátásához.</li> <li>Csatlakoztassa az USB kábelt egy USB-hálózati adapterhez (5 V/DC, min. 1 A).</li> </ul> <p><b>Kizárólag a készülékkel együtt szállított USB kábelt használja a termék tápellátásához.</b></p>
2 Tápellátás jelzés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mutatja a tápellátás állapotát.</li> <li>Világyt, ha a termék tápellátást kap.</li> </ul>
3 PAL/NTSC jel kapcsoló	A televízió jeltípust választja.
4 HDMI bemeneti csatlakozó	Ide csatlakoztassa a videó forrás készüléket.
5 Sztereo hangkimeneti csatlakozó	Csatlakoztasson egy sztereó hanglejátszó eszközt (például: hangszórókat) az átvitt audiojelek lejátszásához.
6 SCART kimeneti csatlakozó	Csatlakoztasson egy videó lejátszó készüléket.

## 7 Tisztítás és karbantartás

### Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

- Vállassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

## 8 Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékeket nem épített használt elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből. Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék ártalmatlanításra adására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országoként eltérők lehetnek.

## 9 Műszaki adatok

Bemenő feszültség .....	5 V/DC
Bemenő áram.....	min. 1 A
Bemeneti csatlakozó.....	1 db HDMI
Kimeneti csatlakozó.....	1 x SCART
Kimeneti hang csatlakozó .....	1 x 3,5 mm sztereo jack
HDMI bemenet.....	640x480@60 Hz, 800x600@60 Hz 1024x768@60 Hz, 1280x720@60 Hz 1280x1024@60 Hz, 1360x768@60 Hz 1600x1200@60 Hz, 1920x1080@60 Hz 480i / 60 Hz, 480p / 60 Hz, 576i / 60 Hz, 576p / 60 Hz 720p 50/60 Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 23.97/24/25/50/59.94/60 Hz 4Kx2K / 30 Hz (specifikáció: HDMI 1.4)
A SCART kimenet felbontása.....	480i, 576i
CVBS kimenet.....	NTSC, PAL
DVI támogatás.....	DVI 1.0
HDCP .....	1.4
Üzemi hőmérséklet.....	-10 ... +55 °C
Páratartalom működés közben .....	10 - 90% rF (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet .....	-20 ... +60 °C
Páratartalom tárolás közben .....	5 - 90% rF (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) .....	70 x 24 x 63 mm
Súly (kb.) .....	75 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2615378\_V1\_1022\_jh\_mh\_de 27021598453977611-1 I4/O1 en