



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Universalsäge

TE-AP 18/26 Li - Solo

Art.-Nr.: 4326290

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825660012

Die Einhell Akku-Universalsäge TE-AP 18/26 Li - Solo ist vielseitig einsetzbar, ob in der Werkstatt, im Garten oder auf der Baustelle. Als Mitglied der Power X-Change-Systemfamilie ist kabellose Freiheit, dank der Akkus, garantiert. Die Anti-Vibration Funktion macht auch längere Einsätze angenehm, ergonomisches Handling bieten die Softgrifflächen. Der Sägeschuh ist verstellbar, so lässt sich das Sägeblatt optimal ausnutzen (Schnitttiefe in Holz 180 mm/in Stahl 12 mm). Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos für eine schnelle Anwendung. Im Lieferumfang enthalten ist ein Qualitäts-Sägeblatt (Holz). Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktische Einhell Starter-Set.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Vibrationsarmes Arbeiten dank Anti-Vibration Funktion
- Verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattausnutzung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel für die schnelle Anwendung
- Ergonomisches Handling dank Softgrifflächen
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Inkl. Qualitäts Sägeblatt (Holz)



Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Hubzahl | 0 - 2600 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 26 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 180 mm |
| - Schnitttiefe in Kunststoff | 20 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 12 mm |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.14 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.58 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 426 x 91 x 167 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16 kg |
| - Maße Exportkarton | 570 x 435 x 190 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3720 7740 8400 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Sä-Sägebl. Set 3tg Ho/Met Akku
Universalsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49576105
EAN-Code: 4009315761053
KWB by Einhell



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Anzahl)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	155
2.0 Ah	207
2.5 Ah	260
3.0 Ah	311
4.0 Ah	414
5.2 Ah	572
6.0 Ah	640

Testaufbau:

1) -