



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Nass-Trockensauger

**TE-VC 36/25 Li S-Solo**

**Art.-Nr.: 2347170**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825656527

Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/25 Li S-Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie, 2x18V-Akkus sind für den Betrieb notwendig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Der Sauger bietet eine hohe Saugleistung bei kabelloser Freiheit und 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung. Mittels Wasserablassschraube im rostfreien 25l-Edelstahlbehälter kann das Schmutzwasser abgelassen werden. Der Sauger verfügt über große Räder und Rollen, einen Blasanschluss, einen Fehlluftregler und eine Zubehöralterung. In der Lieferung inklusive sind ein 2-tlg. Saugrohr aus Edelstahl und ein 2,50 m Plastiksaugschlauch, je eine große Kombi-/Fugen-/Polsterdüse, ein Schaumstoff- und Faltenfilter und Papierschmutzfangsack.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung
- Hohe Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit
- Edelstahlbehälter 25l, rostfrei und stabil
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Große Rollen und Räder für einfachen Transport
- Praktische Zubehöralterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten
- Wasserablassschraube zum Ablassen des eingesaugten Wassers
- 2-teiliges Saugrohr aus Edelstahl, Ø 36 mm
- Inkl. 2,50 Meter Plastiksaugschlauch, Ø 36 mm
- Inkl. großer Kombi-, Fugen- und Polsterdüse
- Fehlluftregler am Handgriff
- Inkl. Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschmutzfangsack
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- Max. Saugleistung 150 mbar
- Behältervolumen 25 L
- Saugschlauchlänge 250 cm
- Saugschlauchdurchmesser 36 mm
- Schalldruckpegel LpA 76 dB (A)



## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 6.75
- Bruttogewicht (kg) 9.95
- Dimensions single packaging 460 x 380 x 593 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Gross weight of export carton 9.95 kg
- Dimensions export carton 465 x 387 x 597 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 255 | 525 | 608



## Als Sonderzubehör erhältlich



Faltenfilter  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351110  
EAN-Code: 4006825231090  
Einhell Accessory



Faltenfilter mit Schraubdeckel  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351113  
EAN-Code: 4006825566512  
Einhell Accessory



Stofffilter  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351140  
EAN-Code: 4006825231151  
Einhell Accessory



Düsenset 1  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351235  
EAN-Code: 4006825630107  
Einhell Accessory



Teppichbürste rund  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351230  
EAN-Code: 4006825630091  
Einhell Accessory



Polsterbürste weich  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351225  
EAN-Code: 4006825630084  
Einhell Accessory



Autoreinigungsset  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351245  
EAN-Code: 4006825630121  
Einhell Accessory



Universaldüse klein  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351210  
EAN-Code: 4006825630053  
Einhell Accessory



Bodendüse universal  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351215  
EAN-Code: 4006825630060  
Einhell Accessory



Polsterbürste hart  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351220  
EAN-Code: 4006825630077  
Einhell Accessory



Schaumstofffilter (5er Set)  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351132  
EAN-Code: 4006825644098  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Saugschlauch Premium  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2362005  
EAN-Code: 4006825651980  
Einhell Accessory



Saugschlauch  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2362000  
EAN-Code: 4006825543018  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Bohrdüse  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351233  
EAN-Code: 4006825653960  
Einhell Accessory



Flexible Fugendüse lang  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351204  
EAN-Code: 4006825653953  
Einhell Accessory



Schmutzfangsack 25l (5er Set)  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351150  
EAN-Code: 4006825231281  
Einhell Accessory



Vliesbeutel 25L (5er Set)  
Nass-Trockensauger-Zubehör  
Art.-Nr.: 2351190  
EAN-Code: 4006825625684  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Staubsaugen <sup>1</sup>	 Staubsaugen <sup>2</sup>
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	6	8
2.0 Ah	8	11
2.5 Ah	10	13
3.0 Ah	12	16
4.0 Ah	16	22
5.2 Ah	21	28
6.0 Ah	24	33

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

**Testaufbau:**

- 1) BOOST
- 2) ECO