



Einhell

CLASSIC



Benzin-Rasenmäher

GC-PM 51/3 S HW-E Li

Art.-Nr.: 3404870

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825655285

Der Benzin-Rasenmäher GC-PM 51/3 S HW-E Li ist ein robuster und sehr leistungsstarker Mäher, der sich beim Pflegen ausgedehnter Rasenflächen als zuverlässiger Helfer für jeden ambitionierten Hobbygärtner erweist. Sein kraftvoller luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor liefert ein hohes Drehmoment, mit dem sich auch dichter, hoher Bewuchs zügig bearbeiten lässt. Besonders komfortabel lässt er sich durch die Elektro-Start-Funktion einfach und schnell starten. Das robuste Gehäuse besteht aus formschönem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Dieser Mäher wird für Rasenflächen bis 1.800 m² empfohlen.

Ausstattung

- 1 Zylinder, 4-Takt-Motor, Startseilzug am Führungsholm
- Elektro-Start-Funktion
- Abschaltbarer Hinterradantrieb
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Ergonomischer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip
- Führungsholm 3-fach höhenverstellbar
- Formschönes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Mulchfunktion durch Mulchadapter
- Seitenauswurf
- Highwheeler
- Kugelgelagerte Antriebsräder
- Inkl. 2,0 Ah Power X-Change Akku und Ladegerät



Technische Daten

- Motor	Viertakt, Luftgekühlt
- Hubraum	170 cm ³
- Leistung	2.7 kW
- Arbeitsdrehzahl	2900 min ⁻¹
- Benzintankinhalt	1 L
- Schnittbreite	51 cm
- Schnitthöhenverstellung	6 30 mm - 80 mm Zentral
- Fangsackvolumen	70 L
- Raddurchmesser vorne	204 mm
- Raddurchmesser hinten	280 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht	34.8 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	39.9 kg
- Maße Einzelverpackung	915 x 585 x 500 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Maße Exportkarton	910 x 580 x 490 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	96 196 244



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GC-PM 51/2 S HW
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405660
EAN-Code: 4006825605273
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Kombimesser GC-PM 51/3 S HW
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405650
EAN-Code: 4006825605266
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Motorstart¹ (Anzahl)
1.5 Ah	130
2.0 Ah	174
2.5 Ah	218
3.0 Ah	261
4.0 Ah	347
5.2 Ah	452
6.0 Ah	522
8.0 Ah	695

Testaufbau:

1) -