



Installationsanleitung Etagenplatte ETA 64X LED

1. Anschluss des Protact Klingeltasters. Connection of the Protact push button




Draht abisolieren.
Strip wire.



Draht durch Dichtung führen.
Put wire through seal.




Draht anschließen.
Connect wire.



Entriegelung.
Unlocking.




Dichtung andrücken.
Press on seal.




Schaltung.
Example Circuit.


2. Montage der Aufputz-Etagenplatte. Installation of the surface-mounted shelf plate




Den Montageadapter am Mauerwerk ausrichten und mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen.
ACHTUNG: Die Runde Öffnung zeigt die Position des Klingeltasters: Oben oder unten. Beide Montagevarianten sind möglich.
Align the mounting adapter on the masonry and fix it with the supplied fixing material.
ATTENTION: The round opening shows the position of the bell push button: Top or bottom. Both mounting variants are possible.



Nach Befestigung des Montageadapters, den Protact Klingeltaster wie in Punkt 1. beschrieben anschließen und einen Funktionstest durchführen.
Die Etagenplattenabdeckung wird seitlich eingehakt und über den Montageadapter gestülpt. Die Runde Öffnung der Montageplatte muss sich anschließend hinter dem Protact Klingeltaster befinden.
After fixing the mounting adapter, connect the Protact bell push button as described in point 1 and carry out a function test.
The floor plate cover is hooked in at the side and slipped over the mounting adapter. The round opening of the mounting plate must then be behind the Protact bell push button.




Die Etagenplattenabdeckung wird seitlich mit einer Schraube gesichert, die in den Montageadapter geschraubt wird. Die Schraube wird anschließend mit einer Kappe abgedeckt.
The tier plate cover is secured laterally with a screw, which is screwed into the mounting adapter. The screw is then covered with a cap.




Die Etagenplattenabdeckung wird seitlich mit einer Schraube gesichert, die in den Montageadapter geschraubt wird. Die Schraube wird anschließend mit einer Kappe abgedeckt.
The tier plate cover is secured laterally with a screw, which is screwed into the mounting adapter. The screw is then covered with a cap.

Grothe



Namensschilderleger in die dafür vorgesehene Aussparung legen und die Plexiglasabdeckung vorsichtig einsetzen.
Insert the name tag inlay into the recess provided and carefully insert the Plexiglas cover.



Elektrischer Anschluss:

- 1 Zuleitung Taster (Spannungsversorgung) 8 - 12 V AC/DC (1,5 A)
 - 2 Verbindung zum Gong (Klingeldraht)
 - 3 Zuleitung LED Beleuchtung (Masse) 8 - 12 V AC/DC (10 mA)
- Electrical connection:
- 1 Lead to push-button (Power supply) 8 - 12 V AC/DC (1.5 A)
 - 2 Connection to bell (Bell wire)
 - 3 Lead to LED lighting (Ground) 8 - 12 V AC/DC (10 mA)