



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Vertikutierer-Lüfter

GE-SC 36/35 Li - Solo

Art.-Nr.: 3420680

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661439

Der Einhell Akku-Vertikutierer GE-SC 36/35 Li - Solo sorgt für einen gepflegten Rasen, kabellos, kraftvoll und mit Ausdauer dank Power X-Change und bürstenlosem Motor. Die TWIN-PACK Technologie fasst zwei 18V PXC-Akkus. Die kugelgelagerte Messerwalze hat 16 Edelstahlmesser, das Gehäuse besteht aus schlagzähem Material. Bequeme Einsätze erlaubt die 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung + Transportposition, der Führungsholm mit Parkposition ist klapp- und höhenverstellbar mit Schnellspannhebel. Integriert ist ein Tragegriff, sowie rasenschonende Räder. Der Walzenwechsel erfolgt werkzeuglos. Optional ist der Vertikutierer erweiterbar zum 3in1-Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb). Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät(separat erhältlich)

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längerer Laufzeit
- Kugelgelagerte Messerwalze mit 16 Edelstahlmesser
- 3-stufige zentrale Arbeitstiefeneinstellung + Transportposition
- Klappbarer Führungsholm mit Schnellspannhebel
- Höhenverstellbarer Führungsholm mit Parkposition
- Rasenschonende, großflächige Räder
- schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Integrierter Tragegriff
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Wartungsfreundliches Gehäuse
- Optional erweiterbar zum 3in1 Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb)
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (seperat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Laufzeit max. (mit 3,0 Ah) | 20 min |
| - Arbeitsbreite | 350 mm |
| - Anzahl Vertikutiermesser | 16 STK |
| - Raddurchmesser vorne | 160 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 160 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 9.94 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 12.1 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 577 x 555 x 318 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 570 x 560 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 280 588 672 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Lüfterwalze GE-SC 36/35 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405961
EAN-Code: 4006825667516
Einhell Accessory



Fangsack GE-SC 36/35 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405960
EAN-Code: 4006825667523
Einhell Accessory



Messerwalze GE-SC 36/35 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405962
EAN-Code: 4006825667509
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Vertikutieren¹
(m²)

Ein Akku Für alle Fälle	
1.5 Ah	100
2.0 Ah	150
2.5 Ah	190
3.0 Ah	225
4.0 Ah	300
5.2 Ah	400
6.0 Ah	450
8.0 Ah	550

Testaufbau:

1) Rasen