



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Winkelschleifer

TE-AG 18/115 Q Li Solo

Art.-Nr.: 4431165

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825663082

Der Einhell Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115 Q Li Solo gehört zur beliebten Power X-Change-Familie und bietet kabellose Freiheit. Der Winkelschleifer hat eine schlanke Bauform, ergonomischen Softgrip und einen flexibel montierbarem Zusatzhandgriff. Die Quick Fix Nut sorgt für flotten, werkzeuglosen Scheibenwechsel. Hohe Laufruhe, Scheibenschutz mit werkzeugloser Schnellverstellung sowie Softstart und Wiederanlaufschutz bieten ebenso Sicherheit wie der Überlastschutz. Die geänderte Luftführung sorgt für bessere Kühlung, das robuste Getriebegehäuse ist aus Aluminium gefertigt. Für optimale Ergebnisse wird ein 2,5 Ah-Akku und größer empfohlen. Nicht im Lieferumfang: Trennscheibe, Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Quick fix nut für einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Leichtester Winkelschleifer seiner Klasse
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Geänderte Luftführung für bessere Kühlung und Langlebigkeit
- Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Lieferung ohne Trennscheibe



Technische Daten

- Scheibendurchmesser 115 mm
- Leerlaufdrehzahl max. 8500 min⁻¹
- Max. Schnitttiefe 28 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 1.69
- Bruttogewicht (kg) 2.13
- Maße Einzelverpackung 314 x 148 x 168 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 13.4 kg
- Maße Exportkarton 310 x 350 x 320 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 3000 | 6000 | 7200



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



DIA-Trennsch dünn 115x1,2
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49721150
EAN-Code: 4009317211501
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



10 Trennschei. dünn 115x1,0
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49711944
EAN-Code: 4009317119449
Einhell Accessory



2 Schleifmop 115 K 40/80
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49795505
EAN-Code: 4009317955054
Einhell Accessory



M14 Schnellspannmutter
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49717705
EAN-Code: 4009317177050
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	23
2.0 Ah	52
2.5 Ah	38
3.0 Ah	52
4.0 Ah	63
5.2 Ah	92
6.0 Ah	104

Testaufbau:

1) Rundstahl Ø 12mm