



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichttechnische Daten	
Sockel	G4 [G4]	Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
CE-Zeichen	Ja	Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstrom (Nom)	205 lm
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W
Stufe	CorePro	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampenstrom (Nom)	260 mA
Äquivalente Leistung	20 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	Kapsel
------------	--------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374873

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976765500
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718699767655
Bestellcode	76765500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389002
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg

Abmessungsskizzen





CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm


CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule LV 1,8W G4 827


LEDcapsule LV 1W G4




General Information Lighting

LEDcapsule LV 1,8W G4 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

