

Mit dem handlichen **UBZ-LJ9SET** haben Sie die Kommunikation sicher im Griff. Es liegt perfekt in der Hand und ist einfach zu bedienen. Besonders robust und widerstandsfähig auch unter harten Bedingungen. Mit ganzen 138 Gramm ist es ein echtes Leichtgewicht und kann bequem in der Tasche oder am Gürtel getragen werden.



2er Set



MICRO-USB-ANSCHLUSS

Über diese Standardbuchse kann der Li-Ion Akku des UBZ-LJ9SET mit dem mitgelieferten Ladekabel oder ganz einfach mit einem gewöhnlichen USB-Lader geladen werden.

GROSSE REICHWEITE

Das UBZ-LJ9 erreicht eine Funkreichweite von bis zu 6 km*.

*Kann je nach Gelände und Bedingungen variieren.

UBZ-LJ9SET

PMR446 FM Handfunkgeräte

HAUPTMERKMALE

- Beleuchtetes Punkt Matrix Display
- Hochwertige Verarbeitung, kompakte Abmessungen
- Das UBZ-LJ9SET besteht aus zwei Handfunkgeräten
- Li-Ion Akku 1150 mAh ermöglicht bis zu 18 Std. Betriebszeit
- Große Funkreichweite von bis zu 6 km*

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE

- USB-C-Ladeanschluss
- CTCSS / DCS
- VOX-Funktion
- Sendesperre bei belegtem Kanal
- Prioritäts-Scan
- Kanalsuchlauf
- Time-Out Timer
- Mehrere Signaltöne wählbar
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Rauschsperr-Pegel (Squelch) wählbar
- Kanalsuchlauf
- Große Auswahl an Audiozubehör
(2,5 / 3,5 mm Kenwood Doppelklinge)

LIEFERUMFANG

- 2 Stück UBZ-LJ9 Handfunkgeräte
- USB-Ladegerät mit zwei Anschlüssen
- Bedienungsanleitung
- 2 Stück Gürtelclip
- 2 Stück USB-C Ladekabel
- 2 Stück Li-Ion Akku KNB-86L

TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereich: 446.0-446.2 MHz
- Kanäle: 32
- Sendeleistung: ERP 500 mW
- Batterie: Li-Ion Akku 1150 mAh / 18 Stunden Betriebszeit
- Geräteabmessungen: Breite 52 x Höhe 157 x Tiefe 28 mm
- Schutzklasse: IP32
- Gewicht: 138 g inklusive Li-Ion Akku und Gürtelclip

Optionales Zubehör finden Sie auf unserer Website unter <https://www.kenwood.de/comm/pmrzubehoer/>

*Kann je nach Gelände und Bedingungen variieren.



KENWOOD