



# Einhell

## PROFESSIONAL



Akku-Schlagschrauber

**IMPAXXO 18/230**

Art.-Nr.: 4510080

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825664317

Der Einhell Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/230 bietet mit dem bürstenlosen Motor mehr Leistung und eine längere Laufzeit als ein Kohlebürsten-Motor. Als Mitglied der Power X-Change-Familie findet jeder System-Akku bei allen Modellen der Reihe Anwendung. Der Schrauber mit einem hohen Drehmoment sorgt für ausreichend Leistung, auch festsitzende Radmuttern zu lösen. Bei aller Leistung ist der IMPAXXO 18/230 ein Leichtgewicht für sein Kaliber und damit bequem in der Handhabung. Zudem verfügt er über eine robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme, in der Lieferung inklusive ist ein Bit-Adapter zum Schrauben. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Schlagschrauber zum mühelosen Eindrehen von großen Schrauben
- Spezieller Schlag-Mechanismus schützt Handgelenk vor Drehkräften
- Fein dosierbare Drehzahlregelelektronik zum gefühlvollen Arbeiten
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Quick-Stop-Funktion zum schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts- & Linkslauf zum Rein- & Rausdrehen von Schrauben
- Gürtelclip zur sicheren Zwischenlagerung
- Ergonomisches Design und Softgripflächen für sicheren Halt
- Inkl. Bit-Adapter zur Verwendung von schlagfesten Bits
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl           | 0 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| - Werkzeug-Aufnahme (4-Kant) | 0.5 Zoll                   |
| - Max. Drehmoment hart       | 230 Nm                     |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 1.17               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 1.6                |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 6.2 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 335 x 218 x 185 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 7992               |



## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Handy Bitbox Impact 12tlg.  
Akku-Bohrschrauber-Zubehör  
Art.-Nr.: 49155025  
EAN-Code: 4009311550255  
Einhell by kwb



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten

<b>Ein Akku Für alle Fälle</b>	<b>Befestigen und Lösen<sup>1</sup> (Stück)</b>
<b>1.5 Ah</b>	75
<b>2.0 Ah</b>	100
<b>2.5 Ah</b>	125
<b>3.0 Ah</b>	150
<b>4.0 Ah</b>	200
<b>5.2 Ah</b>	260
<b>6.0 Ah</b>	300

**Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden**

**Testaufbau:**

1) Radmuttern