



# Mini Wifi IP Kamera TX-190

mit Bewegungserkennungssensor und eingebaute wiederaufladbarer Batterie



- **3MP** FullHD-Videoauflösung
- PIR-Bewegungserkennung bis zu 8m
- Betrachtungswinkel 100°
- WiFi Unterstützung bis zu 15m
- Batteriebetrieben, wiederaufladbar bis zu 15 Tage
- Niedriger Stromverbrauch
- Zwei-Wege-Kommunikation
- MicroSD-Karte für bis zu 128 GB Speicherplatz
- Nachtsicht, schwarze LED bis zu 5 m
- Kostenlose Security Premium App



- FullHD-Videoauflösung 2304x1296 mit max. 15fps
- PIR-Bewegungserkennung bis zu ~8m mit automatischer Aufzeichnung
- Großer Betrachtungswinkel 100° horizontal und 62° vertikal
- 2x IR LED kein Leuchten (940nm) bis zu ~5m für optimale Nachtsicht
- Batteriebetrieben, integrierte wiederaufladbare Batterie (bis zu 15Tage)
- Unterstützt WiFi 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n, niedriger Stromverbrauch
- WiFi-Übertragungsbereich bis zu max. 15m (offenes Feld)
- Verwendung als zusätzliche Kamera für TX-128 oder als Stand-alone Kamera
- Kostenlose "Security Premium" APP für weltweiten Zugriff [iOS und Android]
- Download der Aufnahmen via APP auf Ihr Smartphone
- Alarmfunktion (Push-Nachricht) auf Ihrem Smartphone
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation
- Unterstützt MicroSD(HC/XC)-Karten bis zu 128GB (Klasse 10) für lokale Aufnahmen

### Technische Spezifikationen:

- Bildsensor: 3MP 1/3" CMOS
- Objektiv: f=3.6mm, fester Fokus
- Min. Beleuchtungsstärke: Farbmodus: 1 Lux; Nacht-Modus: 0,01 Lux mit 2x IR-LED
- Videoauflösung: HD (2304x1296), Flüssig (640x360)
- Video-Bildfrequenz / Dateiformat: 15fps / .TS
- WiFi: 2.4GHz 802.11b/g/n
- WiFi Sicherheit / Reichweite: WPA2 / max. 15m
- Abgestrahlte Ausgangsleistung max.: 100mW
- Speicher: Unterstützt MicroSD(HC/XC)-Karten bis zu 128GB (FAT32/ exFAT) (Klasse 10)
- Dateigröße: Nacht: S/W: 5-6MB/min (32GB = 3 Tage kontinuierliche Aufzeichnung) / Tag; Farbe: 6-7MB/min (32GB = 3 Tage kontinuierliche Aufzeichnung)
- PIR-Bewegungserkennung: Entfernung: ~8m (offener Raum) / Winkel: 120°
- PIR-Auslösezeit: 0,2s
- Stromverbrauch: Normaler Modus ≤ 2W / Schlafmodus ≤ 0,1W
- Externes Ladegerät: DC5V/1A (nicht enthalten)
- Eingebaute Lithium-Polymer-Akku 3,7V, 3200mAh
- Betriebszeit: Bis zu 15Tage (oder bis zu 7 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung - gemischt Tag und Nacht) je nach Nutzung und Bewegungsauslöser
- Standby-Zeit: Bis zu 30Tage (keine Nutzung, keine Auslöser)
- Aufladezeit: Bis zu 5-7 Stunden (bei Verwendung eines USB-Netzteils mit DC5V/1A)

**Gewicht / Abmessungen:** 120g / (L) 6,6 x (B) 4,8 x (H) 4,8cm

**Kompatibilität:** App "Security Premium" iOS 13.0 oder höher; Android 10.0 oder höher / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PL (11-2022)

**Verpackungsinhalt:** Mini WiFi IP Kamera TX-190, 1x USB Stromkabel (1m), 3x Schrauben & Dübel, Stativ, Gebrauchsanleitung (kurz)

Artikelnummer: 4989

