



WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes zum Arbeiten in großen Höhen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601734840
EAN-Code	4061792229716
Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	33 / 1.299 "
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	166 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg
Gewicht mit Akkupack	2.9 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Multipositionsbügel, Staubschutzfilter, Sicherungsbügel DS, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät