

360 W / 450 W Solarmodul- Anleitung zur Montage der Halterung und Handbuch

1.1 Set Zusammensetzung der Halterung (1 Set = 2 Stk. Halterung):

Teil A (16 Stk.) Teil B (6 Stk.) Teil C1 (2 Stk.) Teil C2 (2 Stk.) Teil D1 (24 Stk.) Teil D2 (46 Stk.) Teil E (24 Stk.) Teil F (4 Stk.)








2. Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufzeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.





3. Skizze und Abmessung



Rückansicht

Vorderansicht

Ansicht nach oben



Seitenansicht

Ansicht von oben

Rückansicht

4. Werkzeuge zur Installation:

Innensechskantschlüssel




Zange




5. Installationsschritte

Schritt 1: Befestigen Sie Teil C2 mit Teil A, D und E an den Befestigungslöchern von Teil C1, um Teil C zu bilden.




Schritt 2: Setzen Sie Teil F paarweise zusammen (siehe Abbildung unten), um Teil G zu bilden. Stellen Sie die Position der folgenden 2 Schrauben ein (können nach oben und unten gleiten), um den Abstand zwischen den folgenden zwei Punkten a und b zu fixieren. Der einstellbare Bereich zwischen a und b beträgt 195 - 235 mm.



Schritt 3: Installieren Sie Teil C auf dem Solarmodul

- Legen Sie die Rückseite des Solarmoduls nach oben und verwenden Sie Teil B, D und E, um Teil C an den Befestigungslöchern am Rahmen des Solarmoduls zu befestigen. Befestigen Sie dann die andere Seite von Teil C auf die gleiche Weise.



- Installieren Sie das andere Teil C auf der anderen Seite des Solarmoduls, wie im obigen Schritt beschrieben.



Schritt 4: Verwenden Sie Teil A, D, E, um Teil G an Teil C zu befestigen. Hängen Sie es dann auf den Balkon.



Hinweis:

- Wenn die rechtwinklige Seite H von Teil C nach dem Aufhängen direkt an der Wand liegt, können Sie auch Dehnschrauben verwenden, um die Halterung an den folgenden vier Punkten A, B, C und D an der Wand zu befestigen.




Rechtwinklige Seite: H



- Wenn die rechtwinklige Seite I von Teil C direkt an der Wand anliegt, können Sie auch Dehnschrauben verwenden, um die Halterung an den folgenden vier Punkten A2, B2, C2 und D2 an der Wand zu befestigen.

Rechtwinklige Seite: I



6. Gewicht: 10,85 kg/Set

Achtung:



- Bitte installieren Sie die Halterungen in der oben genannten Reihenfolge.
- Der Hauptinstallationsort für diese Halterung ist ein Balkon.
- Die Halterung wird auf der Rückseite des Solarmoduls befestigt, um zu verhindern, dass die Halterung umkippt und das Solarmodul beschädigt.
- Bei der Installation besteht Unfallgefahr, bitte achten Sie besonders auf Sicherheit. Überprüfen Sie nach der Installation und Nutzung einmal im Monat, ob die Schrauben der Halterung locker sind. Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie sie bitte rechtzeitig wieder fest, um ein Umfallen zu verhindern.