



# Einhell

## PROFESSIONAL



Akku-Bandschleifer

**TP-BS 18/457 Li BL - Solo**

Art.-Nr.: 4466270

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825663624

Der Einhell Akku-Bandschleifer TP-BS 18/457 Li BL ist ein praktisches Werkzeug, um große Flächen gleichmäßig abzuschleifen. Das 18 V Gerät ist Teil der kombinierbaren Power X-Change Familie. Mit seinem bürstenlosen Motor, seiner 126x75 mm großen Schleiffläche, einer max. Schleifbandgeschwindigkeit von 250 m/min und der Dauerlaufarretierung bearbeitet der Akku-Bandschleifer schnell auch große Flächen. Der Schleifer ist zudem ausgestattet mit einer werkzeuglosen Schleifbandspannung & -justierung, einem Zusatzhandgriff und einer Abstellfläche zum stationären Einsatz. Er verfügt über eine Staubabsaugung und einen Absaugadapter. Lieferung inkl. Staubfangbox und 3x P80 Schleifband. Akku & Ladegerät sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel dank Arretierhebel
- Präziser Bandlauf dank Schleifband-Justierung
- Handgriff und Zusatzhandgriff mit Softgrip für optimale Handhabung
- Integrierte Abstellfläche für den stationären Einsatz
- Dauerlaufarretierung für komfortables Arbeiten
- Integrierte Staubabsaugung und Absaugadapter
- Staubfangbox für staubfreien Arbeitsplatz
- Inkl. 3x Schleifband (P80)
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - Bandgeschwindigkeit | 120 - 250 m/min |
| - Schleifbandgröße    | 457 x 75 mm     |
| - Schleiffläche       | 126x75 mm       |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 2.58               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 3.33               |
| - Maße Einzelverpackung           | 355 x 170 x 200 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 15.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 335 x 385 x 405 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2080   4048   4800 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



Schleifbandset, 75x457, 6tlg.  
Bandschleifer-Zubehör  
Art.-Nr.: 4419815  
EAN-Code: 4006825665819  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten



Schleifen<sup>1</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	11
2.0 Ah	15
2.5 Ah	18
3.0 Ah	22
4.0 Ah	30
5.2 Ah	38
6.0 Ah	44
8.0 Ah	59

**Testaufbau:**

1) ohne Last - Max. elektronische Geschwindigkeit