



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Heckenschere

GE-CH 36/61 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410965

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825662382

Die Einhell Akku-Heckenschere GE-CH 36/61 Li-Solo macht das Beste aus dem Garten: kabellos, in jedem Winkel. Als Mitglied der Power X-Change-Familie sind die Akkus in über 200 Einhell-Geräten verwendbar. Zum Betrieb sind 2x18V Batterien notwendig. Langlebigkeit bieten die Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, ebenso das Metallgetriebe. Der ergonomische, schmale Frontgriff mit Mikro-Schalter sorgt für bequeme Einsätze. Ausgestattet ist die Akku-Heckenschere mit Schnittgutsammler, Alu-Messerabdeckung sowie Stoßschutz mit Halterung für die Wandmontage. Der stabile Köcher ermöglicht sicheren Transport und Lagerung. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als Starter-Set.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterien notwendig
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
- Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
- Schnittgutsammler
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schnittlänge | 610 mm |
| - Schwertlänge | 670 mm |
| - Zahnabstand | 26 mm |
| - Schnitte pro Minute | 2400 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2.8 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.25 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 1100 x 233 x 148 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 18.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 1110 x 475 x 225 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 864 1728 2112 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit ¹⁾ (Min.)
1.5 Ah	54
2.0 Ah	72
2.5 Ah	80
3.0 Ah	105
4.0 Ah	144
5.2 Ah	168
6.0 Ah	210
8.0 Ah	288

Testaufbau:

1) -