



Einhell

CLASSIC

Doppelschleifer

TC-BG 150 B

Art.-Nr.: 4412634

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825667110

Der Einhell Doppelschleifer TC-BG 150 B ist dank des leistungsstarken Motors von 350 Watt für verschiedenste Schleifarbeiten geeignet. Die großen Arbeitsauflagen sind verstellbar. Die kugellagerte Welle ist spielfrei und ermöglicht präzises Arbeiten. Sicherheit bieten die seitlich geschlossenen Schutzhauben. Vier GummifüÙe sorgen für sicheren und vibrationsarmen Stand. Die Funkenschutzgläser lassen sich ohne Werkzeug einstellen. Die robuste Metallkompaktbauweise sorgt für eine lange Lebensdauer. Ausgestattet ist die Schleifmaschine mit einer Grobschleifscheibe (K36) sowie einer Bürstenscheibe. Damit lassen sich starke Formkorrekturen vornehmen, neue Anschliffe, aber auch für Polier- und Schärfarbeiten ist der Doppelschleifer geeignet.

Ausstattung

- Leistungsstarker 350 W-Motor für verschiedenste Schleifarbeiten
 - Große, verstellbare Arbeitsauflagen
 - Einstellbare Funkenschutzgläser, ganz ohne Werkzeug
 - Robuste Metallkompaktbauweise für lange Lebensdauer
 - Spielfrei, kugellagerte Welle ermöglicht präzises Arbeiten
 - Seitlich geschlossene Schutzhauben für ein sicheres Arbeiten
 - 4 GummifüÙe für sicheren, vibrationsarmen Stand
 - Inklusive Grobschleifscheibe (K36) & Bürstenscheibe
 - Für starke Formkorrekturen sowie neue Anschliffe
- Aber auch Polier- und Schärfarbeiten





Technische Daten

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Max. Leistung (S6 S6%) | 350 W 15 % |
| - Max. Leerlaufdrehzahl | 2980 min ⁻¹ |
| - Schleifscheibenaufnahme-Durchmesser | 12.7 mm |
| - Schleifscheiben | Ø150 x ø32 x 20 mm |
| - Körnung | K36 |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 7.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 8.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 344 x 214 x 243 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 335 x 205 x 240 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1472 3024 |



Als Sonderzubehör erhältlich

Bürstenscheibe
Doppelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4412636
EAN-Code: 4006825670882
Einhell Accessory