



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Ventilator
GE-CF 18/2200 Li
Art.-Nr.: 3408035

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825665253

Der Einhell Akku-Ventilator GE-CF 18/2200 Li bringt nicht nur frischen Wind. Das kabelfreie Gerät lässt sich an jedem beliebigen Ort einsetzen und sorgt so für Luftzufuhr oder Verteilung und Verbreitung von Luftströmen. Der Ventilator ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Akku lässt sich in mehr als 200 Einhell-Geräten verwenden. Kompakt und tragbar, ist der Akku-Ventilator sowohl für Außen-, als auch Inneneinsätze gedacht. Die Einstellung am Ventilatorkopf ist stufenlos möglich. Dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten ist der Einsatz universell. Zur Einstellung des Luftstromes gibt es drei Stufen. Mit einem 5,2 AH PXC-Akku sind bis zu 18 Stunden Laufzeit möglich. Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze
- stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes
- Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes
- Bis zu 18 Stunden Laufzeit mit einem 5,2 Ah PXC-Akku
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 2200 - 1200 min ⁻¹ |
| - Windstärke | 15000 m/h |
| - Durchmesser | 180 mm |
| - Neigungswinkel | 0 - 360 ° |

Logistische Daten



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory





Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Blasen ¹	 Blasen ²
	(h)	(h)
1.5 Ah	5.3	2
2.0 Ah	7	2.6
2.5 Ah	8.8	3.3
3.0 Ah	10.6	4
4.0 Ah	14	5.6
5.2 Ah	18.3	7
6.0 Ah	21.2	8
8.0 Ah	28	11.2

Testaufbau:

1) Min. elektronische Geschwindigkeit

2) Max. elektronische Geschwindigkeit