

**DE**  Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

**VORSICHT:** Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.

- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
- Dieses Produkt ist auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

**WICHTIG:** Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

**WARTUNG:** Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

**EN**  Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.

**CAUTION:** Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

**IMPORTANT:** Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.

**MAINTENANCE:** Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

# Installationsanweisungen


# TV-Wandhalterung

Best.-Nr.: 2866613 (SP-TVM-612)

## Installation Instructions

## TV Wall Mount



Item No.: 2866613 (SP-TVM-612)








Unterstützt VESA-Halterung  
VESA Compatible  
200x200 300x200 400x200  
300x300 400x300 400x400  
600x400 800x400 800x600

254cm  
MAX


75kg  
(165lbs)




|                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |  |  |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                    |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |                |                                                                                     |  |                      |  |  |                       |  |  |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|--|-----------------------|--|--|----------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |                |                                                                                     |  |                      |  |  |                       |  |  |                |  |  |
| A (x1)                                                                            |  |  |  |  | B (x1)                                                                            |  |  |  |  | C (x2)                                                                             |  | D (x2)                                                                              |  | E (x1)                                                                              |                                                                                   | M-A (x4)<br>M6x14                                                                  |  |  | M-B (x4)<br>M8x16                                                                  |                                                                                   |  | W-A (x4)<br>ST6.3x55                                                               |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |                |                                                                                     |  |                      |  |  |                       |  |  |                |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |                      |  |  |                       |  |  |                |  |  |
| F (x1)                                                                            |  |  |  |  | G (x1)                                                                            |  |  |  |  | H (x1)                                                                             |  |                                                                                     |  |                                                                                     | I (x1)                                                                            |                                                                                    |  |  |                                                                                    | J (x1)                                                                            |  |                                                                                    |  |  | K (x4)                                                                            |  |  |  |  | L (x4)                                                                              |  |  |  |  | M (x2)<br>M5x5                                                                      |  |  |  |  | N (x1)<br>3mm                                                                       |  |  |  |  | M-C (x4)<br>M6x30                                                                   |  |  | M-D (x4)<br>M8x35                                                                   |  |                | W-B (x4)<br>Ø10x45                                                                  |  |                      |  |  |                       |  |  |                |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |  |  |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                    |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  | M-E (x4)<br>D8 |                                                                                     |  | M-F (x4)<br>Ø15xØ8x5 |  |  | M-G (x4)<br>Ø15xØ8x15 |  |  | W-C (x4)<br>D6 |  |  |





### 1




### 2




### 3








### 4




### 5




TOP






TOP



If a suitable screw hole exists at the rear of the TV, attach the kickstand (G) as shown.  
Wenn an der Rückseite des Fernsehgeräts ein geeignetes Schraubenloch vorhanden ist, bringen Sie den Standfuß (G) wie abgebildet an.

### 6



To fill the wall-to-TV gap, attach EVA pads (L) and (K) as shown.  
Bringen Sie die EVA-Pads (L) und (K) wie gezeigt an, um die Lücke zwischen Wand und Fernseher zu schließen.