



Einhell

CLASSIC

Kompressor

TC-AC 420/50/10 V

Art.-Nr.: 4010495

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825638264

Der Einhell Kompressor TC-AC 420/50/10 V erzielt eine hohe Luftleistung durch die Doppelverdichtereinheit, der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven. Die Anwendungen sind bis zum max. Betriebsdruck von 10 bar durch den Druckminderer regulierbar. Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck und den unregulierten Kesseldruck sind vorhanden. Die Ölschmierung sichert Langlebigkeit, die Ölstandkontrolle erfolgt durch ein Schauglas. Rückschlag- und Sicherheitsventil sorgen für Sicherheit. Einhell gewährt 10 Jahre Garantie gegen die Durchrostung des Kessels. Ein Entwässerungshahn ermöglicht die komfortable Wartung. Vibrationsgedämpfte Standfüße sorgen für einen festen Stand. Große Räder und ein Transportgriff bieten Mobilität.

Ausstattung

- Ölschmierung sichert Langlebigkeit
- Ölstandkontrolle über Schauglas
- Der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Hohe Luftleistung durch Doppelverdichtereinheit
- Viele Anwendungen bis 10 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Manometer und Schnellkupplung für unregulierten Kesseldruck
- Große Räder und Transportgriff für einen einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße sorgen für einen sicheren Stand
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil
- Ein Entwässerungshahn ermöglicht die komfortable Wartung




Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Max. Motorleistung	2200 W (3 PS)
- Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
- Pumpendrehzahl	2850 min ⁻¹
- Ansaugleistung	420 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	245 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	200 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	150 L/min
- Max. Betriebsdruck	10 bar
- Kesselinhalt	50 L
- Zylinderzahl	2 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	41.75 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	45.25 kg
- Maße Einzelverpackung	790 x 355 x 685 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	45.25 kg
- Maße Exportkarton	795 x 355 x 685 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	146 270 0



Als Sonderzubehör erhältlich



Druckluftzubehörset 10-teilig
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4020565
EAN-Code: 4006825614398
Einhell Grey



DLST 9+1
Druckluft-Schlauchaufroller
Art.-Nr.: 4138000
EAN-Code: 4006825509564
Einhell Accessory



Ausblaspistole, kurz m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133100
EAN-Code: 4006825411065
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133102
EAN-Code: 4006825417067
Einhell Accessory



Farbspritzpistole, Saugbecher
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132900
EAN-Code: 4006825411003
Einhell Accessory



Farbspritzpistole, Fließbecher
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133000
EAN-Code: 4006825411010
Einhell Accessory



Farbspritzpistole Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133030
EAN-Code: 4006825574180
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133110
EAN-Code: 4006825574173
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133115
EAN-Code: 4006825625738
Einhell Accessory



Strahlpistole, Saugbecher
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133300
EAN-Code: 4006825411089
Einhell Accessory



Sprühpistole, Saugbecher
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133200
EAN-Code: 4006825411072
Einhell Accessory



Unterbodenschutzpistole
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133501
EAN-Code: 4006825411133
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4137000
EAN-Code: 4006825411164
Einhell Accessory



Druckluftset 3-tlg
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132741
EAN-Code: 4006825417050
Einhell Accessory



Druckluftset Profi 5-tlg
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132720
EAN-Code: 4006825410020
Einhell Accessory



TC-PW 340
Druckluft-Schlagschrauber (Pn)
Art.-Nr.: 4138950
EAN-Code: 4006825639995
Einhell Classic



TC-PW 610
Druckluft-Schlagschrauber (Pn)
Art.-Nr.: 4138960
EAN-Code: 4006825639971
Einhell Classic



TC-PC 45
Druckluft-Meißelhammer (Pn.)
Art.-Nr.: 4139040
EAN-Code: 4006825640007
Einhell Classic



TC-PC 45 Set
Druckluft-Meißelhammer (Pn.)
Art.-Nr.: 4139045
EAN-Code: 4006825640014
Einhell Classic



TC-PE 150
Druckluft-Exzenterschleifer
Art.-Nr.: 4133330
EAN-Code: 4006825640038
Einhell Classic



TC-PN 50
Druckluft-Tacker (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4137790
EAN-Code: 4006825641387
Einhell Classic



TC-PP 220
Druckluft-Stabschleifer (Pn.)
Art.-Nr.: 4138540
EAN-Code: 4006825641400
Einhell Classic



TC-PR 68
Ratschenschrauber (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4139180
EAN-Code: 4006825641417
Einhell Classic



Saugstrahlpistole
Druckluft-Saugstrahlpistole
Art.-Nr.: 4133420
EAN-Code: 4006825646788
Einhell Accessory