



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Fensterreiniger

BRILLIANTO

Art.-Nr.: 3437100

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670196

Streifenfrei geputzte Fenster – Das ist für den Einhell Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO die leichteste Übung. Als Teil der Power X-Change Familie kann er mit allen Akkus und Ladegeräten kombiniert werden. Der Fensterreiniger wird mit einer 300 ml Sprühflasche und einem Mikrofaser Tuch geliefert. Für streifenfreie Ergebnisse sorgt das perfekte Zusammenspiel der Saugdüse und der einteiligen Abziehlippe aus Silikon. Der 100 ml Schmutzwassertank kann zum Entleeren komplett aus dem Gerät entnommen werden. Einfach und platzsparend aufbewahrt wird der Akku-Fensterreiniger in der mitgelieferten Wandhalterung. Der Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO wird ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Wechselbarer Akku – Geeignet für alle Power X-Change Akkus
- Einfacher und schneller Batterietausch möglich
- Kabelloses Arbeiten dank Power X-Change Akku
- Unendliche Laufzeit dank PXC-Einhell Akku
- 18 V Power für sehr hohe Leistung und beste Reinigungsergebnisse
- Kompaktes, leichtes und handliches Design
- Inkl. Wandhalterung für platzsparende Aufbewahrung des Geräts
- Softgrip-Flächen für angenehmen, sicheren Halt
- Ein-/Ausschalter mit Lock-Funktion für Dauerlauf
- Einteilige Gummilippe zum Abziehen
- Streifenfreie Ergebnisse dank Abziehlippe aus Silikon
- Optimales Zusammenspiel von Saugdüse und Abziehlippe
- 300 ml Sprühflasche mit waschbarem Mikrofaserpad
- 100 ml Schmutzwassertank für zeitintensive Einsätze
- Einfache Entleerung und Reinigung des komplett entnehmbaren Tanks
- Separat erhältlich: Teleskopstangen-Set für hohe Fenster
- Separat erhältlich: Düsen-Set für mehr Anwendungsmöglichkeiten
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|--------|
| - Arbeitsbreite | 0.28 m |
| - Schmutzwassertank | 0.1 L |
| - Inklusive Sprühflasche | Ja |
| - Inklusive Mikrofaser Tuch | Ja |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.74 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.4 |
| - Maße Einzelverpackung | 340 x 220 x 108 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 460 x 460 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3000 6000 7200 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Teleskopstangenset BRILLIANTO
Fensterreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3437101
EAN-Code: 4006825670905
Einhell Accessory



Düsenset BRILLIANTO
Fensterreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3437102
EAN-Code: 4006825671254
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Saugen¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Saugen ¹ (Min.)
1.5 Ah	120
2.0 Ah	160
2.5 Ah	200
3.0 Ah	240
4.0 Ah	320
5.2 Ah	415
6.0 Ah	480
8.0 Ah	640

Testaufbau:

1) -