

Ladeset

00201625 Schnellladegerät mit Ladekabel USB-C, Qualcomm®, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz



Highlighttext:

- Set aus Ladeadapter mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Schnellladetechnologie und Ladekabel: so laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit USB-C-Anschluss in Höchstgeschwindigkeit über die Steckdose
- perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 50 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien
- maximale Kompatibilität: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit für Smartphones, Tablets und PowerPacks geeignet
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- optimierter Ladevorgang schon den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar
- alles dabei: Ladeset bestehend aus Ladegerät und Ladekabel
- abwärtskompatibel mit allen Versionen der Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie
- max. Ausgangsleistung: 19,5 Watt
- für unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepäck
- kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter

Verbraucherhinweis:

Ob Ihr Smartphone Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller.

Dieses Ladegerät verfügt über die original Qualcomm Quick Charge™-Zertifizierung, welche gewährleistet, dass der Ladeadapter den Qualcomm-Standards bezüglich Performance und Sicherheit entspricht.

Technische Eigenschaften:


- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: USB-C-Stecker
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 3,6 - 6,5V/ 3A, 6,5 - 9V/ 2A, 9 - 12V/ 1,5A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 100-240 V
- Ladetechnologie: Quick Charge™ 3.0
- Anzeige: LED-Funktion
- Art: Reiseladeset
- Kabellänge: 1,5 m
- Max. Ausgangsleistung: 19,5 W

Lieferumfang:

- 1 Ladegerät
- 1 Ladekabel USB-A – USB-C
- 1 Bedienungsanleitung

Ladeset

00201625 Schnellladegerät mit Ladekabel USB-C, Qualcomm®, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz

 4 047443 489630	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00201625	8	1	1