



# Einhell

## CAR EXPERT



**Akku-Autokompressor**

**CE-CC 18 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 2071010**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825658309

Der Einhell Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li-Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie und ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen oder Bällen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Der Akku-Autokompressor verfügt über eine integrierte Aufbewahrung für das 3-teilige Aufblas-Adapter-Set und einen ergonomischen Griff. Über die digitale Druckanzeige lässt sich der gewünschte Druck bis zu maximal 11 bar mühelos einstellen. Beim Erreichen des Zieldrucks schaltet der Autokompressor automatisch ab. Die Auswahl zwischen bar, psi und kpa erfolgt über einen Druckknopf. Das manuelle Aufpumpen ist jederzeit ohne Voreinstellung möglich. In der Lieferung inklusive ist ein 60 cm-Druckluftschlauch.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change-Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Digitale Druckanzeige zum einfachen und schnellen Ablesen
- Auswahl zwischen bar, psi und kpa über Druckknopf
- Einfaches Einstellen des gewünschten Drucks bis max. 11 bar
- Autom. Abschalt-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
- Manuelles Aufpumpen ohne Voreinstellung möglich
- Integrierte Aufbewahrung des 3-teiligen Aufblas-Adapter-Sets
- 60 cm Druckluftschlauch mit Reifenventil für flexible Reichweite
- Ergonomischer Griff für erhöhten Bedienungskomfort
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

- |  |            |
|--|------------|
| - Abgabeleistung bei 0 bar                       | 12 L/min   |
| - Abgabeleistung bei 4 bar                       | 10 L/min   |
| - Abgabeleistung bei 7 bar                       | 8 L/min    |
| - Länge Druckluftschlauch                        | 0.6 m      |
| - Max. Betriebsdruck                             | 11 bar     |
| - Druckbereich des Manometers                    | 0 - 11 bar |
| - Manometer                                      | Digital    |
| - Automatisches Abschalten bei gewünschtem Druck | Ja         |



## Logistische Daten

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 0.75                 |
| - Bruttogewicht (kg)              | 1.19                 |
| - Maße Einzelverpackung           | 222 x 89 x 233 mm    |
| - Stück pro Exportkarton          | 5 STK                |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 6.34 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 470 x 230 x 255 mm   |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4900   10125   12100 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Laufzeit<sup>1)</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit <sup>1)</sup> (Min.)
1.5 Ah	32
2.0 Ah	42
2.5 Ah	53
3.0 Ah	63
4.0 Ah	84
5.2 Ah	109
6.0 Ah	126
8.0 Ah	168

Testaufbau:

1) -