



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Trockenbauschleifer

TP-DWS 18/225 Li BL Solo

Art.-Nr.: 4259995

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670011

Der Einhell Professional Akku-Trockenbauschleifer TP-DWS 18/225 Li BL Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Ausgestattet mit zwei Softgrip-Handgriffen, einer integrierten Staubabsaugung mit Staubfangsack, einer federgelagerten Schleifplatte mit abnehmbarem Bürstenkranz und 6 mitgelieferten Schleifpapieren, ist der Trockenbauschleifer der ideale Helfer beim Heimwerken. Dank seines geringen Gewichts und der Drehzahlelektronik wird das Schleifen zum Kinderspiel. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Drehzahlelektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Funktionsschalter mit Feststelltaste für ermüdungsarmes Arbeiten
- Integrierte Staubabsaugung für sauberes, flexibles Arbeiten
- Federgelagerte Schleifplatte für optimalen Kontakt zur Wand
- Fixierbare Schleifplatte z.B. zum Schleifen von Holz
- Schleifteller mit Klettthaftung
- Verstellbarer Zusatzhandgriff für sichere Führung
- Softgripflächen zur komfortablen Handhabung
- Inkl. Staubfangsack mit flexiblem und dehnbarem Schlauch
- Inkl. Adapter zum Anschluss eines geeigneten Staubsaugers
- Inkl. 6x Schleifpapier und 1x Gitterleinen
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl Min. | 600 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl Max. | 1200 min ⁻¹ |
| - Schleifscheibendurchmesser | 225 mm |
| - Gerätelänge | 420 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.36 |
| - Bruttogewicht (kg) | 4.14 |
| - Maße Einzelverpackung | 370 x 270 x 240 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.4 kg |
| - Maße Exportkarton | 560 x 390 x 260 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 950 2006 2358 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory




Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Git-Schl-Pap Set Ø225mm 15tlg.
Trockenbauschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49491066
EAN-Code: 4009314910667
Einhell Accessory



Git-Schl-Pap. Set Ø225mm 5tlg.
Trockenbauschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49491006
EAN-Code: 4009314910063
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schleifen¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schleifen ¹ (Min.)
1.5 Ah	18
2.0 Ah	24
2.5 Ah	29
3.0 Ah	35
4.0 Ah	47
5.2 Ah	61
6.0 Ah	70
8.0 Ah	93

Testaufbau:

1) ohne Last