

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

**Eine professionelle, elegante  
und diskrete Webcam mit 4K-  
Auflösung, eingebauten  
Mikrofonen, 5-fachem  
Digitalzoom, 120° Sichtfeld (FoV)  
und Auto-Tracking**



Diese Webcam bringt Ihre Videokonferenzen auf ein neues Niveau. Mit einem Sichtfeld von 120° und 5-fachem Digitalzoom liefert die UC-CAM10PRO-1 sensationelle, flüssige und detaillierte Bilder. Sie verfügt über zwei eingebaute Mikrofone, die Geräusche aus einer Entfernung von bis zu 4 Metern erkennen, so dass Sie sicher sein können, dass alle Teilnehmer während des Meetings gehört werden. Diese kompakte Webcam mit Privacy-Abdeckung passt perfekt in jeden Raum - egal, ob es sich um einen kleinen Besprechungsraum oder ein Konferenzzimmer handelt. Mit einer Neigungsverstellung von 14° lässt sich die Webcam an Ihre Bedürfnisse anpassen und auf Ihre individuellen Präferenzen einstellen.



## Sichtfeld (FoV) von 120°

Das Sichtfeld ist der erkennbare Bereich, den man durch die Kameralinse sehen kann. Dies schlägt sich direkt in die Größe des Meeting-Raums nieder, der für die Remote-Teilnehmer sichtbar sein wird. Ein Sichtfeld (FoV) von 120° ist die richtige Lösung für die meisten standardmäßigen Meeting-Räume.



## Digitale 2D- und 3D-Rauschunterdrückung

Die Kombination beider Bild-Entrauschtechnologien liefert eine unglaubliche Bildqualität und stellt eine klare und deutliche Visualisierung von Videos und Bildern sicher.



## Auto-Framing

Dank der intelligenten Gesichtserkennung und Sprachlokalisierung verfolgt die Kamera die Person, die gerade spricht und schaltet fließend zwischen den Sprechern um, dazu passt Sie sich automatisch der optimalen Teilnehmerposition und -anzahl an. Die Teilnehmer des Meetings werden nicht nur erkannt und eingezoomt - sie werden auch verfolgt, wenn sie sich im Raum bewegen.



## Klarer, deutlicher und natürlicher Ton

Ein fortgeschrittener Algorithmus für Rauschunterdrückung erkennt das aus 2 Elementen bestehende Mikrofon-Array die Töne aus einer Entfernung von bis 4 Metern Distanz und liefert ein hochqualitatives Audio, welches von störenden Hintergrundrauschen und Verzerrungen aller Art frei ist.

## SPEZIFIKATION

### Kamera

<b>Pixels</b>	8,46M
<b>Physikalische Auflösung</b>	4K UHD
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
<b>Diagonales Sichtfeld (dFoV)</b>	120°
<b>Fokus-Modus</b>	Fest
<b>Fokus-Entfernung</b>	8m
<b>Öffnung</b>	2.5
<b>Zoom</b>	5-facher Digitalzoom
<b>Weißabgleich</b>	ja
<b>Belichtung</b>	ja
<b>Gegenlichtausgleich</b>	ja
<b>Auto-Framing</b>	ja

### Audio

<b>Anzahl der Mikrofonarrays</b>	2
<b>Aufnahmebereich des Mikrofons</b>	4m
<b>Aufnahmewinkel des Mikrofons</b>	180°
<b>Rauschunterdrückung</b>	ja
<b>Automatische Verstärkerregelung</b>	ja

### Konnektivität

<b>Camera</b>	USB Type-C
<b>Host</b>	USB v.3.0

### Mikrofon

<b>Anzahl der Mikrofonarrays</b>	x2
<b>Aufnahmebereich</b>	4m (Radius)

### Konnektivität & Tastenbedienung

<b>USB Type C</b>	x1
-------------------	----

### MECHANISCH

<b>Neigungswinkel</b>	≤14°
<b>Rotierbar</b>	360°
<b>Kamera Abdeckung für Privatsphäre</b>	yes

## ENTHALTENES ZUBEHÖR

**Anti-Spion-  
Abdeckung** ja

**Fernbedienung** ja (Batterien enthalten)

**Netzteil** ja

## LEISTUNG

**Vorschriften** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

## ABMESSUNGEN / GEWICHT

**Produkt** 80 x 75 x 53mm  
**Abmessungen B x H x  
T**

**Verpackung** 162 x 124 x 90mm  
**Abmessungen B x H x  
T**

**Gewicht (ohne  
Verpackung)** 0.21kg

**Gewicht (inkl  
Verpackung)** 0.5kg

**EAN code** 4948570033140

## VERWANDTE INFORMATIONEN

**Verwandte Produkte** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#)



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED