

Stirnlampe mit LED-Technik und Sensorfunktion



Beschreibung:

- Lichtstrom: Normalmodus: 300 lm
Weitwinkel: 240 lm
Spot: 120 lm
- Leuchtdauer: Normalmodus: 2 Std.
Weitwinkel: 3 Std.
Spot: 5 Std.
- Ladezeit: 3 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Po, 1.400 mAh
- Schutzklasse: IP64
- Gewicht: 88 g
- Kopfband einstellbar: bis 70 cm

Lieferumfang:

- Stirnlampe
- USB-Ladekabel (1 m)
- Bedienungsanleitung

Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz.

Bedienungsanleitung:

Der Ein-/Ausschalter befindet sich oben an der Lampe. Durch jeweiliges Drücken werden folgende Funktionen der Reihe nach eingeschaltet:

1. Spot: 120 lm
2. Weitwinkel: 240 lm
3. Normalmodus: 300 lm
4. Aus

Der Schalter zur Aktivierung des Sensormodus befindet sich oben an der Lampe, neben dem Ein-/Aus-schalter. Nach Drücken des Schalters ist der Sensormodus aktiviert und es wird an der Lampe durch eine weiße LED angezeigt.

In einem Abstand von bis zu 10 cm kann die Lampe jetzt durch 2-maliges Vorbeiwischen an der Vorderseite ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Durch erneutes Drücken des Schalters wird der Sensormodus wieder ausgeschaltet, die Anzeige-LED erlischt.

Aufladung:

Die USB-Ladebuchse befindet sich seitlich am Lampengehäuse und ist durch eine Gummikappe geschützt. Nach Abnehmen der Gummikappe kann das Ladekabel (im Lieferung enthalten) an die Lampe angeschlossen werden. Nachladen über USB-Steckernetzgeräte bzw. an USB-Buchsen anderer Geräte.

Sicherheitshinweis:

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern!
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Staub.
- Die Lampe dient als robuste, kompakte und leicht bedienbare, mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die verantwortlich damit umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Blicken Sie nie direkt in das Licht der Lampe, um Augenschäden zu vermeiden! Vorsicht: Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!

Entsorgung:

Elektrogeräte und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie sie über die entsprechenden Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder des Handels.

Willy Kunzer GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstinning

