



CT-193

Best.-Nr.: 1000787

PRODUKTINFOS

Lautsprecherboxen-Selbstbausatz CT-193

Bei dem Lautsprecherboxen-Selbstbausatz CT-193 „Cheap Trick“ handelt es sich um ein hochwertiges Regalboxenpaar nach dem Bassreflexprinzip Hornkehle. Zum Einsatz kommt hier der bewährte Hi-Fi-Breitbandlautsprecher SPH-60X von MONACOR. Dieser Fullrange-Treiber überzeugt durch eine unglaubliche Basswiedergabe, einer großen Bandbreite (50-20000 Hz) und bietet damit ein Maximum an Klang und Leistungsfähigkeit.

Im optimal vorgefertigten Selbstbausatz sind alle erforderlichen Bauteile sowie eine Montageanleitung enthalten. Alles, was Sie benötigen, um die Komponenten zusammenzufügen, ist ein Lötkolben, ein Schraubendreher und ein Seitenschneider.

Das verwendete Holz ist unbehandelt und kann individuell lackiert werden.

Der Lieferumfang des Bausatzes CT-193:

- 4 x Seitenteil, 428 x 350 mm
- 4 x Deckel/Boden, 140 x 350 mm
- 2 x Rückwand, 140 x 390 mm
- 2 x Front, 140 x 296 mm (eine Kante 17°)
- 2 x Reflexkanal, 140 x 300 mm (beide Kanten 17°)
- 2 x Hi-Fi-Breitbandlautsprecher SPH-60X, 30 W, 8 Ω

- 2 x Lautsprecherspule LSIP-100, 1,0 mH
- 2 x Lautsprecher-Kondensator MKTA-68, 6,8 μ F, 250 V
- 2 x Hochlastwiderstand LSR-100/20, 10 Ω , 20 W
- 2 x Lautsprecher-Schraubanschluss ST-960GM
- 2 x Beutel Dämmwatte
- 2 x LS-Schaumdichtstreifen à 1,5 m aus MDM-5
- 2 x Streifen Noppenschäumstoff
- 2 x Lautsprecherkabel
- Holzleim, Befestigungsschrauben, Montageanleitung

Vollständige technische Daten siehe Einzelartikel.

TECHNISCHE DATEN

CT-193

Art	Selbstbausatz
Einsatzzweck	Bassreflex-Regalbox

CT-193

- 4 x Seitenteil, 428 x 350 mm
- 4 x Deckel/Boden, 140 x 350 mm
- 2 x Rückwand, 140 x 390 mm
- 2 x Front, 140 x 296 mm (eine Kante 17°)
- 2 x Reflexkanal, 140 x 300 mm (beide Kanten 17°)
- 2 x Hi-Fi-Breitbandlautsprecher SPH-60X, 30 W, 8 Ω
- 2 x Lautsprecherspule LSIP-100, 1,0 mH
- 2 x Lautsprecher-Kondensator MKTA-68, 6,8 µF, 250 V
- 2 x Hochlastwiderstand LSR-100/20, 10 Ω, 20 W
- 2 x Lautsprecher-Schraubanschluss ST-960GM
- 2 x Beutel Dämmwatte
- 2 x LS-Schaumdichtstreifen à 1,5 m aus MDM-5
- 2 x Streifen Noppenschäumstoff
- 2 x Lautsprecherkabel
- Holzleim, Befestigungsschrauben, Montageanleitung

Gewicht 15,4 kg

CT-193

Art	Selbstbausatz
Typ	Bassreflex-Regalbox
Farbe	Buche
Material	Holz (MDF)
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	178 x 428 x 350 mm
Gewicht	12 kg
Anschlüsse	LS-Anschluss
Verpackungseinheit	2
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,5 x 0,32 x 0,41 m
Bruttogewicht	18,9 kg
Nettogewicht	17,35 kg

