



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Akku-Schleif-/Gravur-W. (stat)

**TE-MT 18/34 Li Solo**

Art.-Nr.: 4419360

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825668728

Das Einhell Akku-Schleif- und Gravur-Werkzeug TE-MT 18/34 Li-Solo ist ein treuer Helfer für verschiedene Arbeiten wie dem Gravieren, Polieren, Fräsen, Schleifen, Trennen und Bürsten. Es ist Teil der kombinierbaren Power X-Change Familie. Per stufenlos regulierbarer Drehzahlelektronik wird die Drehzahl präzise eingestellt. Der Arretierknopf ermöglicht einen einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Optimale Ergebnisse werden dank des Stifts an der 92 cm langen, flexiblen Welle möglich. Die Station ist ausgestattet mit einer Zubehöralterung, einer Zubehörorbox, einem Tragegurt, einer Wandhalterung und gummierten Füßen. Lieferung inkl. 55-teiligem Zubehör-Set, ohne Akku und ohne Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Drehzahlelektronik für materialgerechte Anwendung
- Arretierknopf für einfachen Werkzeugwechsel
- Flexible Welle mit schmalen Stift für präzises Arbeiten
- Praktische Halterung für flexible, 92 cm lange Welle
- Gummifüße für sicheren Stand der Station
- 150 cm Tragegurt für flexiblen Einsatz der Station
- Zubehöralterung an der Station für oft verwendetes Zubehör
- Zusätzlich im Gehäuse integrierte, abnehmbare Zubehörorbox
- Wandhalterung zur einfachen Aufbewahrung der Station
- 55-teiliges Zubehör-Set für verschiedenste Arbeiten
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Akku                 | 18 V                           |
| - Leerlaufdrehzahl     | 5000 - 34000 min <sup>-1</sup> |
| - Länge flexible Welle | 92 mm                          |
| - Länge Tragegurt      | 150 cm                         |
| - Anzahl Zubehör       | 55 STK                         |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 0.93               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 2.28               |
| - Maße Einzelverpackung           | 323 x 208 x 170 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 10.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 438 x 352 x 332 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2032   4380   5080 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory



Zubeh.Set Schleif-/Gravurwerkz  
Schleif-/ Gravur-Werkzeug-Zub.  
Art.-Nr.: 49510950  
EAN-Code: 4009315109503  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



Zubeh.Set Doppelsch./Gravurwzk  
Doppelschleifer-Zubehör  
Art.-Nr.: 49510951  
EAN-Code: 4009315109510  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512155  
EAN-Code: 4006825670554  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten



Laufzeit'  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	30
2.0 Ah	40
2.5 Ah	49
3.0 Ah	59
4.0 Ah	79
5.2 Ah	102
6.0 Ah	118
8.0 Ah	157

## Testaufbau:

1) ohne Last - Max. elektronische Geschwindigkeit