



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Druckreinigerpistole

HYPRESSO 18/24 Li

Art.-Nr.: 4140130

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825667349

Die Einhell Akku-Druckreinigerpistole Hypresso 18/24 Li-Solo sorgt für kabellose Flexibilität bei der Reinigung und Bewässerung. Sie ist Teil der Power X-Change Akku-Familie. Der Akku-Mitteldruckreiniger arbeitet mit 24 bar Druck und einer max. Fördermenge von 240 Liter pro Stunde. Die Sprühpistole mit regulierbarem Druck ist mit einer verstellbaren Düse (Punkt-, Breit-, Rotations-, Sprühstrahl) ausgestattet. Mitgeliefert werden zwei Verlängerungslanzen, eine Schaumprüflasche zur Autowäsche, ein 5 m Saugschlauch mit Wasserfilter zur Verwendung von Wasser aus Eimern, Teichen, etc., ein Spritzwasserschutz für den Akku und ein Netzbeutel zur Aufbewahrung. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Handlich, leicht und kompakt zur komfortablen Reinigung
- Schnelle Reinigung leicht verschmutzter Flächen
- Sprühpistole mit Druckregulierung zur Reinigung und Bewässerung
- Vielfältige Anwendung dank verstellbarem Sprühstrahl
- Gründliche Reinigung dank integrierter Rotordüse
- Angenehme Handhabung dank ergonomischer Form mit Softgrip
- Inkl. Verlängerung der Sprühlanze
- Schaumprüflasche zur sorgfältigen Reinigung
- 5 Meter Saugschlauch zur Wasserentnahme aus Eimer, See, etc.
- Inkl. Wasserfilter zum Schutz der Pumpe
- Inkl. Netzbeutel zur Aufbewahrung des Zubehörs
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Zulässiger Druck | 24 bar |
| - Durchflussmenge | 240 L/h |
| - Max. Wassertemperatur | 40 °C |
| - Max. Zulaufdruck | 5 bar |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.85 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.59 |
| - Maße Einzelverpackung | 390 x 310 x 135 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16 kg |
| - Maße Exportkarton | 833 x 408 x 208 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1428 2856 3672 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory





18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Reinigen ¹	 Reinigen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	10	6
2.0 Ah	13	7
2.5 Ah	15	8
3.0 Ah	20	11
4.0 Ah	27	15
5.2 Ah	35	18
6.0 Ah	45	23
8.0 Ah	55	30

Testaufbau:

1) Stufe 1

2) Stufe 2