



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Messerhäcksler

**REDAXXO 36/25**

**Art.-Nr.: 3430710**

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825671384

Der Einhell Akku-Messerhäcksler REDAXXO 36/25 bringt die kabellose Freiheit in jeden Garten. Dank der Twin-Pack Technologie bietet der Power X-Change Akku-Häcksler maximale Leistung und ist mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombinierbar. Gartenabfälle wie Äste, Strauchreste und Laub können mit Hilfe der drei Wendemesser aus Spezialstahl überall zerkleinert werden – ganz ohne Stromanschluss. Der Häcksler hat eine große Trichteröffnung für Äste bis zu 25 mm Durchmesser und wird mit einem Stopfer, einem 55-Liter-Fangsack und einem robusten Fahrgestell mit Rädern geliefert. Dank des abklappbaren Trichters ist die Reinigung und Wartung einfach. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Akku notwendig
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Klappbare Abdeckung zum Schutz der Akkus
- 3 Wendemesser aus Spezialstahl
- Große Trichteröffnung
- Motorschutzschalter für lange Lebensdauer
- Abklappbarer Trichter mit Sicherheitsverriegelung
- Robustes Fahrgestell mit Rädern
- Hochwertiger Häckselgutfangsack
- Haken zur Fixierung des Häckselgutfangsacks
- Praktischer Transportgriff
- Inkl. Stopfer und Halterung am Häcksler
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 5,2 Ah Akku und größer



## Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 3000 min<sup>-1</sup>
- Schalleistungspegel LWA 100 dB (A)



BATTERY COVER



3 REVERSIBLE BLADES



QUICK OPENING - EASY CLEANING

## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 10.74
- Bruttogewicht (kg) 12.28
- Maße Einzelverpackung 610 x 305 x 485 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 12.28 kg
- Maße Exportkarton 600 x 305 x 480 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 319 | 661 | 775




PRODDER WITH HOLDER



EASY TRANSPORT



BATTERY & CHARGER NOT INCLUDED



36 V POWER 2 x 18 V



BEST PERFORMANCE WITH ≥ 5.2 Ah



EASY FILLING

## Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung  
PXC-Akku-Zubehör  
Art.-Nr.: 4514155  
EAN-Code: 4006825658774  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Ersatzmesser REDAXXO 36/25  
Häcksler-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405931  
EAN-Code: 4006825672916  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Laufzeit<sup>1)</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit <sup>1)</sup> (Min.)
1.5 Ah	15
2.0 Ah	20
2.5 Ah	25
3.0 Ah	30
4.0 Ah	40
5.2 Ah	52
6.0 Ah	60
8.0 Ah	80

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 5.2 Ah verwenden

Testaufbau:

1) ohne Last