



Einhell

CLASSIC

Metall-Trennmaschine

TC-MC 355/1

Art.-Nr.: 4503139

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825662719

Mit der 2.200 Watt starken Einhell Metall-Trennmaschine TC-MC 355/1 werden diverse Metalle kraftvoll durchtrennt. Der Sanftanlauf schützt die Mechanik vor hohen Drehmomenten. Die Schnitthöhe wird mittels Höhenanschlag eingestellt und die Sägeblattfixierung ermöglicht einen sicheren Sägeblattwechsel. In der Klemmvorrichtung mit Schnellverschluss wird das Werkstück im gewünschten Winkel (0° - 45°) fixiert. Die Metallkappsäge ist mit einer Trennscheibe mit 355 mm Durchmesser ausgestattet. Für Sicherheit während der Arbeit sorgt der Funkenabweiser. Zum sicheren Transport verfügt der Metall-Trennschneider über einen zusätzlichen Griff, eine Transportsicherung und einen Werkzeughalter.

Ausstattung



- Sanftanlauf zum Schutz der Mechanik vor großen Drehmomenten
- Verstellbarer Höhenanschlag zur Einstellung der Schnitthöhe
- Sägeblattfixierung für den einfachen Wechsel des Sägeblattes
- Klemmvorrichtung mit Schnellverschluss (0° - 45°)
- Horizontaler Handgriff für den Betrieb auf Werkbank
- Funkenabweiser zum Schutz vor glühenden Funken
- Werkzeughalter für den mitgelieferten Sechskantschlüssel
- Transportsicherung und zusätzlicher Griff für den Transport

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 2200 W |
| - Trennscheibe | Ø 355 x Ø 25.4 x 2.8 mm |
| - Drehzahl | 4200 min ⁻¹ |
| - Gehrungsschnitt | 0°-45° |
| - Spannbereich max. | 250 mm |
| - Sägebreite 90° rund | 125 mm |
| - Sägebreite 90° rechteckig | 110 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 13.91 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 15.48 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 558 x 342 x 428 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.48 kg |
| - Maße Exportkarton | 550 x 340 x 430 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 695 834 330 |



Als Sonderzubehör erhältlich

Trennscheibe 355x25,4x3,2mm
Me
Metall-Trennmaschinen-Zubehör
Art.-Nr.: 49791975
EAN-Code: 4009317919759