

Ladeadapter

00201641 Schnellladegerät "Qualcomm® Quick Charge™ 3.0", USB-A, 19,5 W, Schwarz



Highlighttext:

- Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0: so laden Sie Ihr Smartphone in Höchstgeschwindigkeit über die Steckdose
- perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 50 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien
- maximale Kompatibilität: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lässt sich universal einsetzen, somit für Smartphones, Tablets, Power Packs geeignet
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- hochwertiges USB-Ladegerät für langlebige Nutzung
- abwärtskompatibel mit allen Versionen der Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie
- max. Ausgangsleistung: 19,5 Watt – Universal-Ladegerät zum schnellen Aufladen von Handys und vielen weiteren Geräten per USB-A-Schnittstelle
- Schnellladestecker für unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepäck
- kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter

Verbraucherhinweis:

Ob Ihr Smartphone Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller.

Dieses Ladegerät verfügt über die original Qualcomm® Quick Charge™-Zertifizierung, welche gewährleistet, dass der Ladeadapter den Qualcomm®-Standards bezüglich Performance und Sicherheit entspricht.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Handy/Smartphone
- Anschluss: USB-Typ-A-Kupplung
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1
- Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 3,6 - 6,5V/ 3A, 6,5 - 9V/ 2A, 9 - 12V/ 1,5A
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 100-240 V
- Ladetechnologie: Quick Charge™ 3.0
- Anzeige: LED-Funktion
- Art: USB-Ladeadapter
- Max. Ausgangsleistung: 19,5 W
- Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone

Lieferumfang:

- 1 Ladegerät "Qualcomm® Quick Charge™ 3.0"
- 1 Bedienungsanleitung

Ladeadapter

00201641 Schnellladegerät "Qualcomm® Quick Charge™ 3.0", USB-A, 19,5 W, Schwarz

 4 047443 489500	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00201641	5	1	1